


# Patchcord światłowodowy SC/UPC - LC/UPC | Singlemode | 9/125 | G652D | Duplex | 1m


**Kod produktu: 54031**

Patchcord optyczny jednomodowy
Złącza: SC/UPC - LC/UPC
Standard: G652D
Średnica kabla: 3.0 mm
Długość kabla: 1 m

## Opis produktu

Patchcord światłowodowy znajduje zastosowanie w sieciach takich jak LAN, WAN, CCTV oraz telefonicznych, np. w biurze, domu lub przemyśle. Okablowanie światłowodowe cechuje się odpornością na zakłócenia i przesłuchy elektromagnetyczne, niezawodnością, bezpieczeństwem pracy z racji braku iskrzenia oraz napięcia, a także dużą pojemnością informacyjną każdego poszczególnego włókna. Pod uwagę należy również wziąć fakt, że patchcord światłowodowy umożliwia przesyłanie sygnałów na duże odległości z powodu małych strat we włóknie światłowodowym, utrudnia podsłuch przesyłania danych, a także generuje niskie i wciąż obniżające się koszty.

## Schemat patchcorda




1. Kabel światłowodowy: konstrukcja ścisłej tuby ze standardem G652D z włóknem aramidowym jako wzmocnieniem, które cechuje się wysoką wytrzymałością, elastycznością, absorpcją energii, odpornością termiczną oraz lekkością, a także 3.0 mm zewnętrzna niepalna powłoka kabla (LSZH), która podczas pożaru nie wydziela szkodliwych gazów.
2. Zakończenie: złącza SC/UPC – LC/UPC.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rodzaj złączy | SC/UPC - LC/UPC |
| Rodzaj patchcorda | Jednomodowy |
| Typ transmisji światłowodowej | Duplex |
| Standard włókna | G652D |

| | |
|---|---|
| Typ włókna | 9/125 |
| Średnica pola modu | 9 m |
| Średnica płaszcza włókna | 125 m |
| Powłoka | LSZH |
| Średnica kabla | 3.0 mm |
| Tłumienność | <0.3 dB |
| Straty odbiciowe | >55 dB |
| Długość kabla | 1 m |
| Element wzmacniający | Włókno aramidowe |
| Kolor | Żółty |
| Informacje dodatkowe | Łatwa instalacja i obsługa światłowodu, duża prędkość transmisji danych.<br>LSZH - zewnętrzna niepalna powłoka kabla, która podczas pożaru nie wydziela szkodliwych gazów.<br>Produkt indywidualnie testowany. |
| Opakowanie | Polybag |
| Waga brutto | 0,029 kg |
| Kod EAN | 5901878540313 |