


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

PANEL VALUE 600 40 W 3000 K WT

PANEL VALUE 600 | Kwadratowe panelowe oprawy oświetleniowe, 600 mm



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Bezpośredni zamiennik świetłówkowych opraw oświetleniowych
- Korytarze
- Biura
- Pomieszczenia konferencyjne
- Recepcje
- Hotele
- Windy
- Odpowiednie oprawy do zabudowy w suficie, moduł 600 x 600 mm

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Aż do 50 % oszczędności energii (w porównaniu z oprawami świetłówkowymi)
- Wysoka skuteczność świetlna
- Bardzo jednorodne światło
- Płyta odbłyśnika o mikrostrukturze wykonana z nieżółknącego materiału zapewnia długą trwałość
- Zewnętrzny zasilacz zwiększa uniwersalność
- Łatwa i szybka instalacja
- Bardzo płaska aluminiowa obudowa (tylko 9 mm) i biała matowa ramka
- 3-letnia gwarancja

CECHY PRODUKTU

- Trwałość (L70/B50): do 50 tys. godzin (przy 25°C)
- Klosz z polistyrenu (TP(B) znamionowy)
- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium
- Zakres temperatury otoczenia : -10...+40 °C



– Stopień ochrony: IP20

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	40,00 W
Tryb pracy	Electronic control gear (ECG)
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Współczynnik mocy λ	>0,90

Dane techniczne układu zasilającego oprawy

ECG - Output voltage	30...42 V
Output current	1000 mA
ECG - Output ripple current	<5 %
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	22
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	19
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C16 A	30


Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw R_a	>80
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Strumień świetlny	3300 lm
Skuteczność świetlna	85 lm/W
Standardowe odchylenie dopasowania barw	<6 sdc

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	120 °
---------------------	-------

Wymiary i waga



Długość	595,0 mm
Szerokość	595,0 mm
Wysokość	9,0 mm
Masa produktu	1990,00 g
Szerokość powierzchni montażowej	575 mm
Długość montażowa	575 mm

Kolory i materiały

Kolor obudowy	White
Kolor produktu	White
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Polystyrene (PS)

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-10...+45 °C
-------------------------------------	--------------

Trwałość

Trwałość L70 @ 25 °C	50000 h
Trwałość L80 @ 25 °C	40000 h
Trwałość L90 @ 25 °C	30000 h

Dodatkowe dane produktu

Rodzaj montażu	Recessed/Suspended/Surface
Miejsce montażu	Ceiling / Wall


Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Screw terminal, 2-Pole (L,N)
Wymienny moduł LED	Niewymienialny


Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa ochronności	II
Klasa IK (odporność na uderzenia)	IK03
Próba palności zgodnie z IEC 695-2-1	650 °C
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG 1
Normy	CE/CB

Rozsył światła



LDC typ cone



LDC typ polar

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Dostępne są akcesoria do kilku typów montażu
- Stateczniki zewnętrzne w zestawie

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075066588	Składane pudełko 1	50 mm x 665 mm x 640 mm	2845,00 g	21.28 dm ³
4058075066595	Karton wysyłkowy 4	657 mm x 211 mm x 688 mm	12420,00 g	95.38 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Gwarancja, patrz

► www.ledvance.pl/gwarancja

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.