




(B)

CECHY

- ✓ Z mikroprzełącznikiem do drzwi p-poż. i dymoszczelnych o odporności ogniowej 60 min. (EI60).
- ✓ Max. obciążenie mikroprzełącznika AC (125V) - 3A / DC (30V) - 2A.
- ✓ Uniwersalny (lewy i prawy).
- ✓ Symetryczny.
- ✓ Wysokość 79 mm.
- ✓ Modele awersyjne NC i rewersyjne NO.
- ✓ Rozstaw śrub mocujących 52,5 mm.
- ✓ Regulacja języka 1,5 mm.
- ✓ Zasilanie: 12, 24 V AC/DC.
- ✓ Niski pobór prądu.
- ✓ Modele do pracy ciągłej.
- ✓ Trwałość: 200 000 cykli.
- ✓ Kategoria użytkowania - klasa 3 - odpowiednie do budynków publicznych.
- ✓ Wytrzymałość mechaniczna: 5000 N.
- ✓ Certyfikat PN-EN 14846:2010.

DANE TECHNICZNE

Model		
Standard	Niskoprądowy	Rewersyjny
1860RF	1868RF	1861RF



Napięcie nominalne (V)	12-24V AC/DC standard	12-24V AC/DC niskoprądowy 12V	24-48V AC/DC niskoprądowy 24V	12V DC rewersyjny	24V DC rewersyjny
Tolerancja (%)	± 5 %				
Praca ciągła	< 1 min.	100 % 12V DC <1 min. 12V AC <1 min. 24V AC/DC	100 % 24V DC <1 min. 24V AC <1 min. 48V AC/DC	100 %	100 %
Oporność (Ω)	20	40	140	40	140
Pobór prądu DC (mA)	12V / 600 24V / 1100	12V / 300 24V / 600	24V / 170 48V / 340	12V / 300 -	24V / 170 -
Pobór prądu AC (mA)	12V / 500 24V / 1000	12V / 250 24V / 510	24V / 150 48V / 300	-	-
Dopuszczalny nacisk wstępny DC (N)	10	10	10	10	10
Dopuszczalny nacisk wstępny AC (N)	90	90	90	-	-

Rekomendowane blachy czołowe: CE 194RE-6RF, CE 194EA-6RF