



Fascette in poliammide 6.6 standard

Serie T in PA66 naturale e nero


Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

Caratteristiche del prodotto

- Fascette di colore naturale e nero disponibili in un ampio range di misure
- Composte al 100 % da plastica di alta qualità, facili da riciclare
- A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio
- Facili da applicare, sia manualmente che con un utensile
- Facili da inserire grazie alla piega ergonomica della coda



Serie T.



Serie T



Per maggiori informazioni sui materiali vedere pag. 24.


ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. max	N	Materiale	Colore	Cont. conf.	Utensili	UNS
T18S	2,3	83,0	16,0	80	PA66	Naturale (NAT)	1.000 pz	2;4-6	111-02809
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Naturale (NAT)	100 pz	2;4-6	111-01919
	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Nero (BK)	100 pz	2;4-6	111-01910
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66	Nero (BK)	100 pz	2;4-6	111-02370
	2,5	145,0	35,0	80	PA66	Naturale (NAT)	100 pz	2;4-6	111-02319
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66	Naturale (NAT)	100 pz	2;4-6	111-02119
	2,5	205,0	55,0	80	PA66	Nero (BK)	100 pz	2;4-6	111-02110
T25L	2,8	240,0	65,0	110	PA66	Naturale (NAT)	100 pz	2;4-6	111-02519
	2,8	240,0	65,0	110	PA66	Nero (BK)	100 pz	2;4-6	111-02500
T25LL	2,8	330,0	95,0	110	PA66	Naturale (NAT)	100 pz	2;4-6	111-02619
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Naturale (NAT)	100 pz	2;4-6	111-03219
	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Nero (BK)	100 pz	2;4-6	111-03210
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66	Naturale (NAT)	100 pz	2;4-6	111-03419
	3,5	198,0	50,0	135	PA66	Nero (BK)	100 pz	2;4-6	111-03410
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66	Naturale (NAT)	100 pz	2;4-6	111-03529
	3,5	290,0	80,0	135	PA66	Nero (BK)	100 pz	2;4-6	111-03500
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66	Naturale (NAT)	100 pz	2;4-8	111-01626
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66	Naturale (NAT)	100 pz	2-10	111-05819
	4,6	150,0	35,0	225	PA66	Nero (BK)	100 pz	2-10	111-05810
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Naturale (NAT)	100 pz	2-10	111-05013
	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Nero (BK)	100 pz	2-10	111-05000
T50M	4,6	245,0	65,0	225	PA66	Naturale (NAT)	100 pz	2-10	111-06201
	4,6	245,0	65,0	225	PA66	Nero (BK)	100 pz	2-10	111-06200
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66	Naturale (NAT)	100 pz	2-10	111-05219
	4,6	300,0	85,0	225	PA66	Nero (BK)	100 pz	2-10	111-05210
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Naturale (NAT)	100 pz	2-10	111-05409
	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Nero (BK)	100 pz	2-10	111-05400
T50LL	4,6	445,0	130,0	225	PA66	Nero (BK)	500 pz	2-10	111-06002
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Naturale (NAT)	100 pz	2-12	111-05019
	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Nero (BK)	100 pz	2-12	111-08010

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.




Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.



Fascette in poliammide 6.6 standard

Serie T in PA66 naturale e nero



Serie T

ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. max	N	Materiale	Colore	Cont. conf.	Utensili	UNS
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66	Naturale (NAT)	100 pz	2-12	111-08229
	4,7	300,0	85,0	355	PA66	Nero (BK)	100 pz	2-12	111-08210
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Naturale (NAT)	100 pz	2-12	111-05419
	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Nero (BK)	100 pz	2-12	111-05410
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66	Naturale (NAT)	50 pz	3;9-12	111-12829
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66	Naturale (NAT)	100 pz	3;9-12	111-12219
	7,6	300,0	80,0	535	PA66	Nero (BK)	100 pz	3;9-12	111-12210
T150R	7,6	365,0	100,0	670	PA66	Naturale (NAT)	100 pz	3;9-12	111-14819
	7,6	365,0	100,0	670	PA66	Nero (BK)	100 pz	3;9-12	111-14810
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66	Naturale (NAT)	100 pz	3;9-12	111-12019
	7,6	387,0	100,0	535	PA66	Nero (BK)	100 pz	3;9-12	111-12010
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66	Naturale (NAT)	100 pz	3;9-12	111-12619
	7,6	460,0	125,0	535	PA66	Nero (BK)	100 pz	3;9-12	111-12610
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66	Naturale (NAT)	50 pz	3;9-12	111-12704
	7,6	600,0	175,0	535	PA66	Nero (BK)	50 pz	3;9-12	111-12701
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66	Naturale (NAT)	50 pz	3;9-12	111-12429
	7,6	760,0	225,0	535	PA66	Nero (BK)	50 pz	3;9-12	111-12403
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66	Naturale (NAT)	25 pz	9-12	111-15419
	8,8	820,0	245,0	780	PA66	Nero (BK)	25 pz	9-12	111-15405
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66	Naturale (NAT)	25 pz	9-12	111-15619
	8,9	530,0	150,0	780	PA66	Nero (BK)	25 pz	9-12	111-00124
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66	Naturale (NAT)	25 pz	9-12	111-15519
	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66	Nero (BK)	25 pz	9-12	111-15500
T150XLL	8,9	1.325,0	405,0	780	PA66	Naturale (NAT)	25 pz	9-12	111-15304
	8,9	1.325,0	405,0	780	PA66	Nero (BK)	25 pz	9-12	111-15300
T250S	12,5	225,0	55,0	1.115	PA66	Naturale (NAT)	100 pz	11-12	111-24705
T250X	12,5	370,0	100,0	1.115	PA66	Nero (BK)	100 pz	11-12	111-25102
T250R	12,5	515,0	125,0	1.115	PA66	Naturale (NAT)	25 pz	11-12	111-24803
T250M	12,5	565,3	150,0	1.115	PA66	Naturale (NAT)	25 pz	11-12	111-25002
	12,5	565,3	150,0	1.115	PA66	Nero (BK)	25 pz	11-12	111-25001
T250I	12,5	730,0	203,0	1.115	PA66	Naturale (NAT)	25 pz	11-12	111-25219
T250L	12,5	880,0	254,0	1.115	PA66	Nero (BK)	25 pz	11-12	111-24601
T250XL	12,5	1.030,0	305,0	1.115	PA66	Naturale (NAT)	25 pz	11-12	111-00466
	12,5	1.030,0	305,0	1.115	PA66	Nero (BK)	25 pz	11-12	111-25200

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.

Utensili consigliati

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MK20	MK21	MK3SP	MK3PNSP2	EVO7	MK7HT	MK7P	MK6	MK9	MK9HT	MK9P

Per ulteriori informazioni sugli utensili fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.



Fascette in poliammide 6.6 standard

Serie T in PA66 colorata


Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

Caratteristiche del prodotto

- Fascette colorate disponibili in un ampio range di misure
- Composte al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio
- A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio
- Facili da applicare, sia manualmente che con un utensile
- Facili da inserire grazie alla piega ergonomica della coda
- Altri colori disponibili a richiesta



Serie T.



Serie T



Per maggiori informazioni sui materiali vedere pag. 24.

ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. max	N	Materiale	Colore	Cont. conf.	Utensili	UNS
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Blu (BU)	100 pz	2;4-6	116-01816
	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Giallo (YE)	100 pz	2;4-6	116-01814
	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Rosso (RD)	100 pz	2;4-6	116-01812
	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Verde (GN)	100 pz	2;4-6	116-01815
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Blu (BU)	100 pz	2;4-6	111-03008
	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Giallo (YE)	100 pz	2;4-6	111-03006
	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Rosso (RD)	100 pz	2;4-6	111-03004
	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Verde (GN)	100 pz	2;4-6	111-03014
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Blu (BU)	100 pz	2-10	111-04800
	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Giallo (YE)	100 pz	2-10	111-04805
	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Rosso (RD)	100 pz	2-10	111-04804
	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Verde (GN)	100 pz	2-10	111-04801
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Blu (BU)	100 pz	2-10	111-05404
	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Giallo (YE)	100 pz	2-10	111-05428
	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Rosso (RD)	100 pz	2-10	111-05406
	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Verde (GN)	100 pz	2-10	111-05402
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Blu (BU)	100 pz	2-12	116-08016
	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Giallo (YE)	100 pz	2-12	116-08014
	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Rosso (RD)	100 pz	2-12	116-08012
	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Verde (GN)	100 pz	2-12	116-08015

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.




Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.



Fascette in poliammide 6.6 standard

Serie T in PA66 colorata



Serie T

ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. max	N	Materiale	Colore	Cont. conf.	Utensili	UNS
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Blu (BU)	100 pz	2-12	116-05416
	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Giallo (YE)	100 pz	2-12	116-05414
	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Rosso (RD)	100 pz	2-12	116-05412
	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Verde (GN)	100 pz	2-12	116-05415
T150R(H)	7,6	365,0	100,0	670	PA66	Blu (BU)	100 pz	3;9-12	116-15016
	7,6	365,0	100,0	670	PA66	Giallo (YE)	100 pz	3;9-12	116-15014
	7,6	365,0	100,0	670	PA66	Rosso (RD)	100 pz	3;9-12	116-15012
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66	Rosso (RD)	100 pz	3;9-12	111-12002
	7,6	387,0	100,0	535	PA66	Verde (GN)	100 pz	3;9-12	111-12001

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.

Utensili consigliati

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MK20	MK21	MK3SP	MK3PNSP2	EVO7	MK7HT	MK7P	MK6	MK9	MK9HT	MK9P

Per ulteriori informazioni sugli utensili fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.



Fascette per uso esterno (Resistenti agli UV)

Serie T in PA66W nera

Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

Caratteristiche del prodotto

- Fascetta nera resistente agli agenti atmosferici, disponibile in un ampio range di misure
- Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio
- A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio
- Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile
- Facile da inserire grazie alla piega ergonomica della coda
- Resistente agli UV




Serie T.



Serie T



Per maggiori informazioni sui materiali vedere pag. 24.



Serie T250

ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. max	N	Materiale	Colore	Cont. conf.	Utensili	UNS
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66W	Nero (BK)	100 pz	2;4-6	111-01960
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66W	Nero (BK)	100 pz	2;4-6	111-02360
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66W	Nero (BK)	100 pz	2;4-6	111-02160
T25LL	2,8	330,0	95,0	110	PA66W	Nero (BK)	100 pz	2;4-6	111-02660
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66W	Nero (BK)	100 pz	2;4-6	111-03260
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66W	Nero (BK)	100 pz	2;4-6	111-03460
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66W	Nero (BK)	100 pz	2;4-6	111-03570
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66W	Nero (BK)	100 pz	2;4-8	111-01625
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66W	Nero (BK)	100 pz	2-10	111-05860
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66W	Nero (BK)	100 pz	2-10	111-04889
T50M	4,6	245,0	65,0	225	PA66W	Nero (BK)	100 pz	2-10	111-06206
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66W	Nero (BK)	100 pz	2-10	111-05260
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66W	Nero (BK)	100 pz	2-10	111-05440
T50LL	4,6	445,0	130,0	225	PA66W	Nero (BK)	100 pz	2-10	111-06000
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66W	Nero (BK)	100 pz	2-12	111-05060
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66W	Nero (BK)	100 pz	2-12	111-08290
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66W	Nero (BK)	100 pz	2-12	111-05460
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66W	Nero (BK)	50 pz	3;9-12	111-12830
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66W	Nero (BK)	100 pz	3;9-12	111-12230
T150R(H)	7,6	365,0	100,0	670	PA66W	Nero (BK)	100 pz	3;9-12	111-14860
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66W	Nero (BK)	100 pz	3;9-12	111-12060

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.





Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.



Fascette per uso esterno (Resistenti agli UV)

Serie T in PA66W nera



ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. max	N	Materiale	Colore	Cont. conf.	Utensili	UNS
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66W	Nero (BK)	100 pz	3;9-12	111-12660
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66W	Nero (BK)	50 pz	3;9-12	111-12430
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66W	Nero (BK)	25 pz	9-12	111-15460
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66W	Nero (BK)	25 pz	9-12	111-15660
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66W	Nero (BK)	25 pz	9-12	111-15502
T150XLL	8,9	1.325,0	405,0	780	PA66W	Nero (BK)	25 pz	9-12	111-15305
T250R	12,5	515,0	125,0	1.115	PA66HIRHSUV	Nero (BK)	25 pz	11-12	111-24805

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.

Utensili consigliati

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MK20	MK21	MK3SP	MK3PNSP2	EVO7	MK7HT	MK7P	MK6	MK9	MK9HT	MK9P

Per ulteriori informazioni sugli utensili fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.



Fascette per temperature fino a 105 °C (stabilizzate al calore)

Serie T in PA66HS naturale e nero

Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

Caratteristiche del prodotto

- Fascetta stabilizzata al calore disponibile in un ampio range di misure
- Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio
- A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio
- Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile
- Facile da inserire grazie alla piega ergonomica della coda
- Resistente a temperature fino a +105 °C



Serie T.



Serie T



Per maggiori informazioni sui materiali vedere pag. 24.

ARTICOLO	Largh. (W)	Lung. (L)	Ø legat. max	N	Materiale	Colore	Cont. conf.	Utensili	UNS
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66HS	Naturale (NAT)	100 pz	2;4-6	111-01959
	2,5	100,0	22,0	80	PA66HS	Nero (BK)	100 pz	2;4-6	111-01950
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66HS	Nero (BK)	100 pz	2;4-6	111-02358
	2,5	145,0	35,0	80	PA66HS	Naturale (NAT)	1.000 pz	2;4-6	111-02359
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66HS	Naturale (NAT)	100 pz	2;4-6	111-02159
	2,5	205,0	55,0	80	PA66HS	Nero (BK)	100 pz	2;4-6	111-02049
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66HS	Naturale (NAT)	100 pz	2;4-6	111-03259
	3,5	150,0	35,0	135	PA66HS	Nero (BK)	100 pz	2;4-6	111-03050
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66HS	Naturale (NAT)	100 pz	2;4-6	111-03459
	3,5	198,0	50,0	135	PA66HS	Nero (BK)	100 pz	2;4-6	111-03450
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66HS	Naturale (NAT)	100 pz	2;4-6	111-03569
	3,5	290,0	80,0	135	PA66HS	Nero (BK)	1.000 pz	2;4-6	111-03660
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66HS	Naturale (NAT)	100 pz	2;4-8	111-01627
	4,0	175,0	40,0	180	PA66HS	Nero (BK)	100 pz	2;4-8	111-01623
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66HS	Naturale (NAT)	100 pz	2-10	111-05859
	4,6	150,0	35,0	225	PA66HS	Nero (BK)	100 pz	2-10	111-05850
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66HS	Nero (BK)	100 pz	2-10	111-04950
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66HS	Naturale (NAT)	100 pz	2-10	111-05259
	4,6	300,0	85,0	225	PA66HS	Nero (BK)	100 pz	2-10	111-05250
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66HS	Naturale (NAT)	100 pz	2-10	111-05436
	4,6	390,0	110,0	225	PA66HS	Nero (BK)	100 pz	2-10	111-05450
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66HS	Naturale (NAT)	100 pz	2-12	111-05059
	4,7	210,0	55,0	355	PA66HS	Nero (BK)	1.000 pz	2-12	117-08070
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66HS	Naturale (NAT)	100 pz	2-12	111-08259
	4,7	300,0	85,0	355	PA66HS	Nero (BK)	100 pz	2-12	111-08250

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.




Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.



Fascette per temperature fino a 105 °C (stabilizzate al calore)

Serie T in PA66HS naturale e nero



Serie T

ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. max	N	Materiale	Colore	Cont. conf.	Utensili	UNS
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66HS	Naturale (NAT)	100 pz	2-12	111-05459
	4,7	390,0	110,0	355	PA66HS	Nero (BK)	100 pz	2-12	111-00388
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66HS	Naturale (NAT)	50 pz	3;9-12	111-12824
	7,6	225,0	55,0	535	PA66HS	Nero (BK)	50 pz	3;9-12	111-12850
T150R(H)	7,6	365,0	100,0	670	PA66HS	Naturale (NAT)	100 pz	3;9-12	111-15069
	7,6	365,0	100,0	670	PA66HS	Nero (BK)	100 pz	3;9-12	111-15050
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66HS	Naturale (NAT)	100 pz	3;9-12	111-12059
	7,6	387,0	100,0	535	PA66HS	Nero (BK)	100 pz	3;9-12	111-12050
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66HS	Nero (BK)	100 pz	3;9-12	111-00153
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66HS	Naturale (NAT)	50 pz	3;9-12	111-12719
	7,6	600,0	175,0	535	PA66HS	Nero (BK)	50 pz	3;9-12	111-12700
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66HS	Naturale (NAT)	50 pz	3;9-12	111-12449
	7,6	760,0	225,0	535	PA66HS	Nero (BK)	50 pz	3;9-12	111-12440
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66HS	Nero (BK)	25 pz	9-12	111-15410
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66HS	Nero (BK)	25 pz	9-12	111-15609
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66HS	Nero (BK)	25 pz	9-12	111-15510

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.

Utensili consigliati

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MK20	MK21	MK3SP	MK3PNSP2	EVO7	MK7HT	MK7P	MK6	MK9	MK9HT	MK9P

Per ulteriori informazioni sugli utensili fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.



Fascette resistenti agli urti in poliammide 6.6 ScanBlack

Serie T in PA66HIR(S) nero


Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

Caratteristiche del prodotto

- Fascetta nera resistente agli urti, disponibile in un ampio range di misure
- Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio
- A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio
- Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile
- Facile da inserire grazie alla piega ergonomica della coda
- Maggiore flessibilità alle basse temperature



Serie T.



Serie T



Per maggiori informazioni sui materiali vedere pag. 24.

ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. max	N	Materiale	Colore	Cont. conf.	Utensili	UNS
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66HIR(S)	Nero (BK)	100 pz	2-10	111-04890
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66HIR(S)	Nero (BK)	100 pz	2-10	111-00222
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66HIR(S)	Nero (BK)	100 pz	2-10	111-05441
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66HIR(S)	Nero (BK)	100 pz	3;9-12	111-12203
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66HIR(S)	Nero (BK)	100 pz	3;9-12	111-12032
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66HIR(S)	Nero (BK)	50 pz	3;9-12	111-12402

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.

Utensili consigliati

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MK20	MK21	MK3SP	MK3PNSP2	EVO7	MK7HT	MK7P	MK6	MK9	MK9HT	MK9P

Per ulteriori informazioni sugli utensili fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.



Fascette a maggiore autoestinguenza

Serie T in PA66V0 bianco


Fascette della serie T, ideali per un'efficace legatura di cavi e tubi. Possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione, in particolare in tutti quei settori dove le norme per la sicurezza, come per esempio la riduzione dei fumi e dei gas tossici, sono fondamentali.

Caratteristiche del prodotto

- Fascetta bianca ritardante la fiamma, disponibile in varie misure
- Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio
- A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio
- Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile
- Facile da inserire grazie alla piega ergonomica della coda
- Maggiore sicurezza di installazione grazie alle sue caratteristiche di autoestinguenza



Serie T.



Serie T

ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. max	N	Materiale	Colore	Cont. conf.	Utensili	UNS
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66V0	Bianco (WH)	100 pz	2;4-6	111-91819
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66V0	Bianco (WH)	1.000 pz	2;4-6	111-02043
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66V0	Bianco (WH)	100 pz	2;4-6	111-93019
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66V0	Bianco (WH)	100 pz	2-10	111-95019
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66V0	Bianco (WH)	100 pz	2-10	111-00317
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66V0	Bianco (WH)	100 pz	3;9-12	111-91210

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.

Utensili consigliati										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MK20	MK21	MK3SP	MK3PNSP2	EVO7	MK7HT	MK7P	MK6	MK9	MK9HT	MK9P

Per ulteriori informazioni sugli utensili fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.



Fascette per temperature fino a 150 °C in poliammide 4.6

Serie T in PA46 naturale e grigio

Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

Caratteristiche del prodotto

- Fascetta resistente a temperature elevate, disponibile in un ampio range di misure
- Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio
- A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio
- Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile
- Facile da inserire grazie alla piega ergonomica della coda
- Resistente a temperature fino a +150 °C



Serie T



Serie T



Per maggiori informazioni sui materiali vedere pag. 24.

ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. max	N	Materiale	Colore	Cont. conf.	Utensili	UNS
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA46	Naturale (NAT)	1.000 pz	2;4-6	114-01879
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA46	Naturale (NAT)	100 pz	2;4-6	114-03079
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA46	Grigio (GY)	100 pz	2-10	111-00824
	4,6	200,0	50,0	225	PA46	Naturale (NAT)	100 pz	2-10	111-00525
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA46	Naturale (NAT)	100 pz	2-10	111-05220
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA46	Naturale (NAT)	100 pz	2-10	111-00526
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA46	Naturale (NAT)	100 pz	3;9-12	114-12179

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.

Utensili consigliati										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MK20	MK21	MK3SP	MK3PNSP2	EVO7	MK7HT	MK7P	MK6	MK9	MK9HT	MK9P

Per ulteriori informazioni sugli utensili fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.



Fascette resistenti agli agenti chimici e per temperature fino a 170 °C in etilenetetrafluoroetilene

Serie T in E/TFE (Tefzel®) blu

Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione, specialmente quando è richiesta una elevata resistenza chimica.

Caratteristiche del prodotto

- Fascetta blu con elevata resistenza agli agenti chimici, disponibile in un ampio range di misure
- Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio
- A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio
- Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile
- Facile da inserire grazie alla piega ergonomica della coda
- Resistente alle alte temperature
- Non è igroscopica



Serie T.



Serie T



Per ulteriori informazioni sugli ancoraggi in E/TFE consultare la serie KR pagina 138.

ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. max	N	Materiale	Colore	Cont. conf.	Utensili	UNS
T18R	2,5	100,0	22,0	80	E/TFE	Blu (BU)	100 pz	2;4-6	111-00659
T30R	3,5	150,0	36,0	133	E/TFE	Blu (BU)	100 pz	2;4-6	111-00698
T50R	4,7	201,0	50,0	222	E/TFE	Blu (BU)	100 pz	2-10	111-00732
T50L	4,7	382,0	105,0	222	E/TFE	Blu (BU)	100 pz	2-10	111-00718
T120R	7,4	387,0	105,0	535	E/TFE	Blu (BU)	50 pz	3;9-12	111-01125

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti. Nel linguaggio comune, quando si parla di fascette in materiale E/TFE si parla di Tefzel-Tie®. In alternativa al Tefzel® di DuPont HellermannTyton utilizza anche l'equivalente dell'E/TFE, materiale di altro fornitore.

Utensili consigliati										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MK20	MK21	MK3SP	MK3PNSP2	EVO7	MK7HT	MK7P	MK6	MK9	MK9HT	MK9P

Per ulteriori informazioni sugli utensili fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.



Fascette resistenti agli agenti chimici e per temperature fino a 115 °C in polipropilene

Serie T in PP naturale e nero


Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

Caratteristiche del prodotto

- Fascetta resistente agli agenti chimici, disponibile in un ampio range di misure
- Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio
- A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio
- Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile
- Facile da inserire grazie alla piega ergonomica della coda
- Galleggia in acqua
- Elevata resistenza agli agenti chimici



Serie T.



Serie T



Per maggiori informazioni sui materiali vedere pag. 24.

ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. max	N	Materiale	Colore	Cont. conf.	Utensili	UNS
T18R	2,5	100,0	22,0	36	PP	Naturale (NAT)	1.000 pz	2;4-6	111-01922
	2,5	100,0	22,0	36	PP	Nero (BK)	100 pz	2;4-6	111-01917
T30R	3,6	148,0	32,0	89	PP	Naturale (NAT)	100 pz	2;4-6	111-03017
T50R	4,8	202,0	44,5	111	PP	Naturale (NAT)	100 pz	2-10	111-04931
	4,8	202,0	44,5	111	PP	Nero (BK)	100 pz	2-10	111-04928
T120S	7,6	225,0	55,0	267	PP	Nero (BK)	500 pz	3;9-12	111-12827
T120R	7,6	390,0	105,0	267	PP	Nero (BK)	500 pz	3;9-12	111-12066

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.

Utensili consigliati										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MK20	MK21	MK3SP	MK3PNSP2	EVO7	MK7HT	MK7P	MK6	MK9	MK9HT	MK9P

Per ulteriori informazioni sugli utensili fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori.



Fascette in bioplastica ecosostenibile poliammide 11

Serie T in PA11 nero

Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

Caratteristiche del prodotto

- Prodotta con poliammide 11, una bioplastica completamente ecosostenibile derivata da olii vegetali
- A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio
- Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile
- Elevata resistenza agli UV, ideale per un utilizzo prolungato in ambienti esterni
- Stabile anche a temperature molto basse
- Elevata resistenza agli agenti chimici, inclusi i cloruri
- La sua bassa capacità igroscopica ne mantiene inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche



Serie T.



Serie T

ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. max	N	Materiale	Colore	Cont. conf.	Utensili	UNS
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA11	Nero (BK)	100 pz	2;4-6	111-01718
T30R	3,5	150,0	35,0	130	PA11	Nero (BK)	100 pz	2;4-6	111-01719
T50S	4,6	150,0	35,0	170	PA11	Nero (BK)	100 pz	2-10	111-01720
T50R	4,6	200,0	50,0	170	PA11	Nero (BK)	100 pz	2-10	111-01721

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.

Utensili consigliati									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
MK20	MK21	MK3SP	MK3PNSP2	EVO7	MK7HT	MK7P	MK6	MK9	

Per ulteriori informazioni sugli utensili fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.

Panoramica sui materiali

MATERIALE	Materiale abbreviato	Temp. di esercizio	Colore**	Resistenza al fuoco	Proprietà materiale*	
Acciaio Inox AISI 304, Acciaio Inox AISI 316	SS304, SS316	da -80 °C a +538 °C	Naturale (NAT)	non brucia	- Resistente alla corrosione - Amagnetico	HF LFH RoHS
Cloroprene	CR	da -20 °C a +80 °C	Nero (BK)		- Resistente agli UV - Elevata resistenza alla trazione	RoHS
Etilene tetrafluoroetilene	E/TFE	da -80 °C a +170 °C	Blu (BU)	UL94 V0	- Resistente alla radioattività - Resistente agli UV, non igroscopico - Buona resistenza chimica a: acidi, basi, agenti ossidanti	RoHS
Lega di alluminio	AL	da -40 °C a +180 °C	Naturale (NAT)		- Resistente alla corrosione - Amagnetico	RoHS
Poliacetato	POM	da -40 °C a +90 °C, (+110 °C, 500 h)	Naturale (NAT)	UL94 HB	- Fragilità limitata - Flessibile alle basse temperature - Non igroscopico - Resistente agli urti	RoHS
Poliammide 11	PA11	da -40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h)	Nero (BK)	UL94 HB	- Materiale bioplastico, ottenuto da olii vegetali - Elevata resistenza agli urti alle basse temperature - Minima igroscopicità - Resistente agli UV - Buona resistenza agli agenti chimici	HF RoHS
Poliammide 12	PA12	da -40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h)	Nero (BK)	UL94 HB	- Buona resistenza chimica a: acidi, basi, agenti ossidanti - Resistente agli UV	HF RoHS
Poliammide 4.6	PA46	da -40 °C a +150 °C (5000 h), +195 °C (500 h)	Naturale (NAT), Grigio (GY)	UL94 V2	- Resistente alle alte temperature - Molto igroscopico - Bassa sensibilità ai fumi	HF LFH RoHS
Poliammide 6	PA6	da -40 °C a +80 °C	Nero (BK)	UL94 V2	Elevata resistenza alla trazione	RoHS
Poliammide 6.6	PA66	da -40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h)	Nero (BK), Naturale (NAT)	UL94 V2	Elevata resistenza alla trazione	HF RoHS
Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica	PA66HIR	da -40 °C a +80 °C, (+105 °C, 500 h)	Nero (BK)	UL94 HB	- Fragilità limitata - Elevata flessibilità alle basse temperature	RoHS
Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore	PA66HIRHS	da -40 °C a +105 °C	Nero (BK)	UL94 HB	- Fragilità limitata - Elevata flessibilità alle basse temperature - Temperatura massima di esercizio maggiore	RoHS
Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore e ai raggi UV	PA66HIRHSW	da -40 °C a +110 °C	Nero (BK)	UL94 HB	- Minor fragilità - Più flessibilità alle basse temperature - Temperatura massima di esercizio maggiorata - Elevata resistenza alla trazione, resistente agli UV	HF RoHS
Poliammide 6.6 con particelle metalliche	PA66MP	da -40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h)	Blu (BU)	UL94 HB	Elevata resistenza alla trazione	HF RoHS
Poliammide 6.6 resistente ai raggi UV	PA66W	da -40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h)	Nero (BK)	UL94 V2	- Elevata resistenza alla trazione - Resistente agli UV	HF RoHS
Poliammide 6.6 rinforzata con fibra di vetro	PA66GF13, PA66GF15	da -40 °C a +105 °C	Nero (BK)	UL94 HB	Buona resistenza a: lubrificanti, carburanti, acqua salata e vari solventi	HF RoHS

Tefzel® è un marchio registrato di DuPont. Nel linguaggio comune, quando si parla di fascette in materiale E/TFE si parla di Tefzel-Tie®. In alternativa al Tefzel® di DuPont HellermannTyton utilizza anche l'equivalente dell'E/TFE, materiale di altro fornitore.

*Questi dati servono solo come guida. Non devono essere considerati come una specifica dei materiali e non sostituiscono test specifici. Per ulteriori informazioni fare riferimento alle schede tecniche.

HF = Zero Alogeni ("Halogen Free")

LFH = Limited Fire Hazard

RoHS = Restriction of Hazardous Substances (Direttiva RoHS)

**A richiesta sono disponibili in altri colori.



= carico di rottura minimo (N)

MATERIALE	Materiale abbreviato	Temp. di esercizio	Colore**	Resistenza al fuoco	Proprietà materiale*	
Poliammide 6.6 scan black ad elevata resistenza meccanica)	PA66HIR(S)	da -40 °C a +80 °C, (+105 °C, 500 h)	Nero (BK)	UL94 HB	• Minore fragilità • Più flessibile alle basse temperature	HF RoHS
Poliammide 6.6 stabilizzata al calore	PA66HS	da -40 °C a +105 °C	Nero (BK), Naturale (NAT)	UL94 V2	• Elevata resistenza alla trazione • Temperatura massima di esercizio maggiore	HF RoHS
Poliammide 6.6 stabilizzata al calore e ai raggi UV	PA66HSW	da -40 °C a +105 °C	Nero (BK)	UL94 V2	• Elevata resistenza alla trazione • Temperatura di esercizio massima maggiore • Resistente agli UV	HF RoHS
Poliammide 6.6 V0	PA66V0	da -40 °C a +85 °C	Bianco (WH)	UL94 V0	• Elevata resistenza alla trazione • Bassa emissione di fumi	HF LFH RoHS
Poliammide 6.6 V0 Alto indice di ossigeno	PA66V0-HOI	da -40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h)	Bianco (WH)	UL94 V0	• Elevata resistenza alla trazione • Bassa emissione di fumi	HF LFH RoHS
Poliammide 6 ad elevata resistenza meccanica	PA6HIR	da -40 °C a +80 °C	Nero (BK)	UL94 HB	• Minore fragilità • Maggiore flessibilità alle basse temperature	RoHS
Poliestere	SP	da -50 °C a +150 °C	Nero (BK)	zero alogeni	• Resistente agli UV • Buona resistenza chimica a: gran parte degli acidi, basi ed olii	HF LFH RoHS
Polietheretherketone	PEEK	da -55 °C a +240 °C	Beige (BGE)	UL94 V0	• Resistente alla radioattività • Non igroscopico • Buona resistenza chimica a: acidi, basi ed agenti ossidanti	HF LFH RoHS
Polietilene	PE	da -40 °C a +50 °C	Nero (BK), Grigio (GY)	UL94 HB	• Basso assorbimento di acqua • Buona resistenza chimica a: gran parte degli acidi, alcoli e olii	HF RoHS
Poliolefina	PO	da -40 °C a +90 °C	Nero (BK)	UL94 V0	• Bassa emissione di fumi	HF LFH RoHS
Polipropilene	PP	da -40 °C a +115 °C	Nero (BK), Naturale (NAT)	UL94 HB	• Galleggia sull'acqua • Discreta resistenza alla trazione • Buona resistenza chimica a: acidi organici	HF RoHS
Polipropilene , Gomma Ethylene-Propylene-Dien-Terpolymer esente da nitrosammina	PP, EPDM	da -20 °C a +95 °C	Nero (BK)	UL94 HB	• Buona resistenza alle alte temperature • Buona resistenza agli agenti chimici ed all'abrasione	HF RoHS
Polipropilene con particelle metalliche	PPMP	da -40 °C a +115 °C	Blu (BU)	UL94 HB	• Galleggia in determinati liquidi • Rilevabile ai raggi x e al metal detector • Resistente al calore • Moderata resistenza allo snervamento • Buona resistenza chimica	RoHS
Poliuretano termoplastico	TPU	da -40 °C a +85 °C	Nero (BK)	UL94 HB	• Molto elastico • Buona resistenza chimica a: acidi, basi ed agenti ossidanti	HF RoHS
Polivinilcloruro	PVC	da -10 °C a +70 °C	Nero (BK), Naturale (NAT)	UL94 V0	• Basso assorbimento di acqua • Buona resistenza chimica a: acidi, etanolo, olii	RoHS

Tefzel® è un marchio registrato di DuPont. Nel linguaggio comune, quando si parla di fascette in materiale E/TFE si parla di Tefzel-Tie®. In alternativa al Tefzel® di DuPont HellermannTyton utilizza anche l'equivalente dell'E/TFE, materiale di altro fornitore.

*Questi dati servono solo come guida. Non devono essere considerati come una specifica dei materiali e non sostituiscono test specifici. Per ulteriori informazioni fare riferimento alle schede tecniche.

HF = Zero Alogeni ("Halogen Free")

LFH = Limited Fire Hazard

RoHS = Restriction of Hazardous Substances (Direttiva RoHS)

**A richiesta sono disponibili in altri colori.



= carico di rottura minimo (N)