

Qoltec Zasilacz impulsowy LED IP67 | 150W | 12V | 12.5A | Wodoodporny | Czarny



Kod produktu: 50948

Zasilacz impulsowy LED w wodoodpornej obudowie to urządzenie charakteryzujące się stabilnością oraz niezawodnością działania. Przeznaczony do zastosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Wysoka klasa szczelności (IP 67) sprawia, że nasz zasilacz jest idealnym rozwiązaniem do oświetlenia łazienek, czy też zewnętrznych banerów reklamowych. Dzięki zastosowaniu komponentów najwyższej jakości urządzenie spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Przeznaczony jest do zasilania taśm LED, modułów, paneli, listw, żarówek LED oraz wielu innych urządzeń elektronicznych zasilanych napięciem stałym 12V.

NIEZAWODNE ZASILANIE LED

Szukasz niezawodnego sposobu na zasilenie taśmy LED w swoim domu? A może w Twojej firmie moduły LED stanowią ważny element instalacji oświetleniowej? Jeżeli tak, to dobrze trafiłeś. Marka Qoltec przygotowała dla Ciebie szeroki wybór zasilaczy modułowych, które idealnie sprawdzą się przy pracy zarówno w domu, jak i w biurze. Dzięki ich zróżnicowaniu pod kątem mocy z łatwością wybierzesz odpowiedni dla siebie model.

BEZPIECZNE ROZWIĄZANIE

Nasze urządzenie wyposażone jest w nowoczesne technologie zapewniające ochronę przeciw:

- przepięciom – chroni przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem,
- przeciążeniami – chroni przed przeciążeniem linii zasilającej,
- zwarciom – chroni przed zwarciami w obwodzie zasilającym,
- przegrzaniu – ochrona rozpoczyna się, gdy temperatura w tranzystorze przekroczy 140 C. Po obniżeniu temperatury urządzenie jest automatycznie restartowane.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy modułowych objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Moc	150 W
Napięcie wyjściowe	12 V
Natężenie wyjściowe	12.5 A
Zakres częstotliwości	50 - 60 Hz
Prąd AC	1.76 A / 90 V
Regulacja napięcia	11.6 - 12.4 V
Prąd uderowy	Start: 65 A / 230 VAC
Klasa szczelności	IP 67
Zakres pracy napięcia wejściowego zasilacza	176 - 264 V
Zakres napięcia wejściowego (EU)	220 - 240 V
Czas podtrzymania	50 ms / 230 VAC
Czas rozpoczęcia i narastania	1000 ms, 30 ms / 230 VAC
Odporność na wibracje	10 ~ 500 Hz, 5G 10 min/cykl, X Y Z każda oś 60 minut
Zabezpieczenia	Przeciwprzeciążeniowe Przeciwprzepięciowe Przeciwzwarceniowe Przeciw przegrzaniu
Regulacja liniowa	0.5%
Regulacja obciążenia	2%
R&N	300 mVp-p
Informacje dodatkowe	Obudowa z aluminium
Temperatura pracy	-20 C ~ +60 C
Temperatura przechowywania	-40 C ~ +80 C
Wilgotność podczas pracy	20 ~ 90%, bez kondensacji
Długość kabla	0,25 m
Wymiary	64 x 229 x 32 mm
Opakowanie	Pudełko tekturowe
Uwagi	Zasilacz impulsowy w wodoodpornej obudowie, przetwarza napięcie zmienne 230V na prąd stały 12V DC. Wykonany z elementów elektronicznych umieszczonych na płytce drukowanej w obudowie z tworzywa sztucznego.
Waga netto [kg]	0.8100
Waga brutto [kg]	0.8700
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878509488