
RIF-4-BPT/3X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900961 | Mój numer: RIF-4-BPT/3X21

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900961

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdo przekaźnika RIF-4..., do przekaźników dużej mocy z 2 lub 3 stykami przełącznymi lub 3 stykami zwiernymi, złącze push-in, z możliwością wetknięcia modułu wejściowego/przeciwzakłóceniowego, do montażu na NS 35/7,5

Dane handlowe

Numer artykułu	2900961
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	DK6525
Klucz produktu	DK6525
GTIN	4046356733199
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	122,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	119,7 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Gniazdo przekaźnika
Rodzina produktów	RIFLINE complete
W zestawie	2903276 RIF-4-RPT-LV-230AC/3X21
	2903277 RIF-4-RPT-LV-120AC/3X21
	2903278 RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	440 V AC
	250 V DC
Prąd znamionowy I_N	maks. 16 A (W zależności od aplikacji i wyposażenia)
Układ ochronny	w zależności od wybranych modułów wejściowych/przeciwzakłóceniowych

Dane przyłączeniowe

Strona wzbudzenia

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość odizolowania	8 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego	0,14 mm² ... 1,5 mm²
	0,14 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego)
	0,14 mm² ... 1 mm² (Tulejka z izolacją, dwa przewody podłączone do złączki podwójnej)
Przekrój przewodu AWG	26 ... 16 (drut)
	26 ... 16 (giętki)

Strona styków

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość odizolowania	10 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego	0,14 mm² ... 2,5 mm²
	0,14 mm² ... 2,5 mm² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego)
	0,14 mm² ... 1 mm² (Tulejka z izolacją, dwa przewody podłączone do złączki podwójnej)
Przekrój przewodu AWG	26 ... 14 (drut)
	26 ... 14 (giętki)

Wymiary

Wymiary produktu

Szerokość	43 mm

Wysokość	111 mm
Głębokość (Obejma blokująca)	90 mm (z obejmą blokującą)

Otwór

Średnica	3,2 mm

Dane materiału

Kolor	szary (RAL 7042)
Klasa palności wg UL 94 (Obudowa)	V2 (Obudowa)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (W zależności od aplikacji i wyposażenia)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C

Dopuszczenia

Test korozji przy przepływie gazu

Oznaczanie	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
Pozycja montażu	dowolna

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900961

CSA
ID dopuszczenia: 76787

UL Recognized
ID dopuszczenia: FILE E 113228

EAC
ID dopuszczenia: RU D-DE.B*00573/18

DNV
ID dopuszczenia: TAA000018V

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
ECLASS-15.0	27371603

ETIM

ETIM 10.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl