



Kształtka termokurczliwa dwupalczasta


Seria Helashrink 200 - do niskich napięć

Właściwości

- Prosta i szybka izolacja miejsc rozgałęzień kabla na pojedyncze żyły
- Klej chroni przed naprężeniami mechanicznymi w wiązkach kablowych



a: rozciągnięty (dostarczony)



b: w pełni sprawna postać (po podgrzaniu)



Helashrink 223-2 przed / po obkurczeniu.

TYP	ØH min. a	ØH max. b	ØJ min. a	ØJ max. b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 20%	S nom.	Nr art.
216-3-B8W	21,0	9,4	9,0	2,8	76,5	20,0	1,6	1,6	14,0	402-16039
223-2-B8W	33,0	9,4	17,5	4,1	94,0	30,0	1,5	1,2	20,0	402-23058
218-2-B8W	49,0	22,9	20,0	7,6	119,0	34,0	3,2	3,2	30,0	402-18051


Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Kształtka termokurczliwa czteropalczasta


Seria Helashrink 400 - do niskich napięć

Właściwości

- Prosta i szybka izolacja miejsc rozgałęzień kabla na pojedyncze żyły
- Wykonana z twardej usieciowanej poliolefiny
- Klej chroni przed naprężeniami mechanicznymi w wiązkach kablowych



a: wersja rozszerzona (w zestawie)



b: w pełni sprawna postać (po podgrzaniu)



Seria Helashrink 400 przed / po obkurczeniu.

TYP	ØH min. a	ØH max. b	ØJ min. a	ØJ max. b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 20%	S nom.	Nr art.
442-1-B8WM250	28,0	9,0	9,0	1,8	78,0	17,0	2,7	2,0	20,0	404-42009
408-2-B8W2	35,0	12,0	15,0	3,0	95,0	24,0	2,5	2,0	22,0	404-08022
418-4-B8W2	60,0	22,9	30,0	6,4	202,0	38,1	4,1	3,3	38,1	404-18020

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.