

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION, wieloprzepustowe wkłady uszczelniające zapewniające optymalne uszczelnienie w przypadku używania wstępnie konfekcjonowanych przewodów



Uzupełniające komponenty automatyki firmy LAPP



Czas montażu



Optymalne obciążenie



Odporność na temperaturę



Odporność na promieniowanie UV

Korzyści

Optymalne uszczelnienie w przypadku korzystania z przewodów BUS sieci AS-i

Łatwe wprowadzanie wstępnie konfekcjonowanych przewodów (ze złączem M12 lub RJ-45) dzięki uszczelnieniu szczelinowemu

Optymalne obciążenie przewodu

Zakres zastosowania

Do stosowania w dławnicach kablowych SKINTOP®

Może być stosowany zamiast wewnętrznej wkładki uszczelniającej

Szafy rozdzielcze

Pulpit sterowniczy

Technika automatyzacji

Budowa produktu

Dopasowane wycięcie do wprowadzenia przewodów BUS sieci AS-i

Wkład uszczelniający z otworem i nacięciem wzdłużnym do łatwego wprowadzania zmontowanych przewodów magistrali Fieldbus

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Ostania aktualizacja (20.05.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Klasyfikacja ETIM 6:	Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: korek gwintowany
Na zapytanie:	Specjalne kształty
Kolor:	Czarny, RAL 9005
Materiał:	NBR
Stopień ochrony:	IP 54 IP 66 i IP 68 - 5 bar, 30 min (dotyczy wkładek DIX, tylko jeśli przestrzegany jest określony zakres ciśnienia)
Zakres temperatury:	Od -40°C do +100°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Liczba kabli x średnica kabla (mm)	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® DIX-M ASI			
53611001	M 20	1	50
SKINTOP® DIX-M ASI DUO			
53611004	M 25	2	50
SKINTOP® DIX-M Z NACIĘCIEM			
53440982	M 25	1 x 3.0 - 7.0	50
53440983	M 25	1 x 4.0 - 9.0	50
53440980	M 25	1	50
53440970	M 32	1 x 4.5 - 6.5	50
53310444	M 40	3 x 7.0 - 10.0	25

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION