

1430 Kraftform Micro ESD Wkrętaki dynamometryczne nastawne (0,02-0,11 Nm) z uchwytem z mechanizmem szybko mocującym, art. no. 1431 ESD x 0.05-0.11 Nm
Seria ESD



EAN: 4013288179104

Numer części: 05074804001

Numer artykułu: 1430 ESD

Wymiar: 145x23x23 mm

Waga: 49 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82054000



- Wkrętak dynamometryczny nastawny Kraftform z uchwytem szybko mocującym
- Elektrostatycznie bezpieczne narzędzie dzięki odporności powierzchniowej $< 10^9 \Omega$
- Wyraźne słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żądanego momentu obrotowego
- Do grotów Halfmoon 4 mm i HIOS 4 mm
- Znajduje zastosowanie przy smartfonach, telefonach komórkowych, kamerach i urządzeniach elektronicznych

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD

05074804001 - 4013288179104

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Wkrętak dynamometryczny z regulowaną wartością momentu obrotowego w zakresie 5,0 - 11,0 Nm (dokładność +/- 10%). Kompaktowy system wymiennych grotów i rękojeści pozwala na kontrolę momentu obrotowego podczas dokręcania. Wkrętak dynamometryczny Kraftform Micro ESD pozwalający na kontrolowanie momentu obrotowego podczas dokręcania stosowany do prac przy urządzeniach narażonych na uszkodzenia ładunkami elektrostatycznymi. Do końcówek 4 mm Halfmoon (seria Wera 9) i 4 mm HIOS (seria Wera 21). Zabezpieczony przed manipulacją. Wyraźnie wyczuwalny i słyszalny sygnał osiągnięcia zadanej wartości. Nielimitowana wartość momentu obrotowego podczas odkręcania. Odporność powierzchniowa tworzywa użytego w produktach firmy Wera z serii ESD wynosi $< 10^9 \Omega$. Wyprodukowano zgodnie z normą DIN EN 61340-5-1. System wymiennych końcówek i rękojeści pozwala na szybką wymianę narzędzi. Rękojeść Kraftform Micro z obrotowym kołpakiem oraz strefą pokręcania umożliwia szybkie obracanie wkrętaka palcami. Strefa przenoszenia siły, zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe, do przenoszenia wysokich momentów obrotowych. Strefa precyzji znajdująca się bezpośrednio nad trzpieniem zapewnia kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas pracy. Szybkie mocowanie końcówek: po umieszczeniu końcówki w uchwycie następuje samoczynne zablokowanie gwarantujące pewne mocowanie. Przesunięcie tulejki do przodu umożliwia wymianę końcówki. Tulejka obrotowa ułatwia prowadzenie narzędzia w czasie pracy. Końcówki do pracy ręcznej, jak i mechanicznej z wkrętarkami elektrycznymi (m.in. HIOS, Delvo, Sehan). Przeznaczone do pracy przy smartfonach, telefonach komórkowych, aparatach fotograficznych, sprzęcie elektronicznym, w laboratoriach dentystycznych i gabinetach stomatologicznych.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD
05074804001 - 4013288179104

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**1430 Kraftform Micro ESD Wkrętaki dynamometryczne nastawne (0,02-0,11 Nm) z uchwytem z mechanizmem szybkomocującym, art. no. 1431 ESD x 0.05-0.11 Nm
Seria ESD**



Wkrętaki dynamometryczne z ustawianą wartością



Wartość momentu obrotowego jest ustawiana ręcznie na skali. Dostępne także w wersji ESD (również z chwytem do grotów i końcówek HIOS/Halfmoon) oraz z rękojeścią Kraftform Micro.

Narzędzia ESD firmy Wera




Wymagania wobec narzędzi wkrętakowych ESD w zakresie ochrony przed elektrycznością statyczną określa norma PN-EN 61340-5-1. Jednym z wymogów tej normy jest właśnie zastosowanie rękojeści wykonanej z tworzywa przewodzącego ładunki elektryczne. Produkty firmy Wera z serii ESD nie tylko spełniają wymagania tej normy, ale również z powodzeniem przechodzą przez restrykcyjne testy czołowych producentów stosujących zaawansowane technologie.

Zabezpieczenie przed ładunkami elektrostatycznymi



Oporność powierzchniowa tworzywa użytego w produktach firmy Wera z serii ESD wynosi od $\leq 10^9$ Ohmów. Pozwala to pewnie chronić urządzenia przed ładunkami elektrostatycznymi i związanymi z nimi uszkodzeniami.

Do końcówek Halfmoon i HIOS



Uchwyt do końcówek 4 mm Halfmoon i 4 mm HIOS.

Wkrętaki dynamometryczne nastawne




Wkrętaki dynamometryczne nastawne firmy Wera umożliwiają ustawienie żądanej wartości momentu obrotowego i zapewniają najwyższą dokładność. Użytkownik otrzymuje najlepszą jakość wykonania w połączeniu z doskonałą ergonomią i uznanym wzornictwem Wera.

Lupa nakładana



Artykuły 1430 ESD i 1431 ESD dostarczane są z lupą. Lupę można nałożyć na skalę, poprawiając w ten sposób jej czytelność.

Strefa pokręcania



Strefa pokręcania znajdująca się bezpośrednio poniżej obrotowego kołpaka umożliwia szybkie obracanie wkrętaka palcami.

Strefa przenoszenia siły



Strefa przenoszenia siły zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe umieszczone w bliskiej odległości od trzpienia umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych bez ryzyka wyslizgnięcia się wkrętaka z gniazda wkrętu.


Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD
05074804001 - 4013288179104

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

					
	art. no.	Nm	Nm	mm	inch
05074802001 ¹⁾	1430 ESD	0.02-0.06	0.0025	141	5 7/16
05074804001 ¹⁾	1431 ESD	0.05-0.11	0.005	141	5 7/16

1) Z nakładaną soczewką znacznie ułatwiającą odczyt skali.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD
05074804001 - 4013288179104

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de