



Zasilacz PS1000-A6-24.10


- Szeroki zakres napięć wejściowych od 100 V AC do 240 V AC
- Wyjście 24 V DC, 10 A, 240 W, 1-fazowe
- Szerokość obudowy 39 mm
- Wydajność do 95,2 %
- Minimalne przepięcie prądu rozruchowego
- Styk przełącznika: prąd stały prawidłowy
- Odpowiednie do strefy 2/Div. 2, mocowanie



Funkcja

Urządzenie służy do zasilania urządzeń polowych napięciem 24 V DC i prądem 10 A. Urządzenie ma rezerwę mocy na poziomie 20%, którą można wykorzystywać w sposób ciągły przy temperaturach do +45°C. Napięcie wyjściowe można regulować za pomocą potencjometru. Stan urządzenia jest sygnalizowany przez diodę LED. Urządzenie jest wyposażone w wyjście przełącznikowe ze stykiem do zdalnego monitorowania. Urządzenie jest montowane na szynie montażowej DIN 35 mm zgodnie z wymogami normy EN 60715.

Połączenie



Dane techniczne

Dane elektryczne

Współczynnik sprawności	93,6 % przy 120 V AC 95,2 % przy 230 V AC
Strata mocy	16,4 W przy 120 V AC 12,1 W przy 230 V AC

Wejście

zakres napięcia	100 ... 240 V AC (-15 %/+10 %), 50 ... 60 Hz (±6 %) 110 ... 150 V DC (±20 %)
Prąd	2,15 A przy 120 V AC 1,13 A przy 230 V AC 2,35 A przy 110 V DC przy niższych prądach wyjściowych patrz krzywe obniżenia wartości znamionowych
Prąd rozruchowy	6 A szczytowy przy 120 V AC i temperaturze otoczenia 40 °C (104 °F) 9 A szczytowy przy 230 V AC i temperaturze otoczenia 40 °C (104 °F)

Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

Grupa Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Niemcy: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Dane techniczne


Współczynnik pojemności	0,99 przy 120 V AC 0,97 przy 230 V AC
Wyjście	
Napięcie znamionowe	U_r 24 V DC
zakres napięcia	24 ... 28 V DC nastawa fabryczna: 24,1 V
Prąd znamionowy	I_r 10 A
Prąd	12 ... 10,3 A przy temperaturze otoczenia < 45 °C (113 °F) 10 ... 8,6 A przy temperaturze otoczenia 60 °C (140 °F) 7,5 ... 6,5 A przy temperaturze otoczenia 70 °C (158 °F) redukcja mocy liniowej patrz krzywe obniżenia wartości znamionowych
Moc	240 W
tętnienie prądu	max. 50 mV _{pp}
Czas przechowywania/wstrzymania	37 ms przy 120 V AC 37 ms przy 230 V AC
Przeciążenie	prąd ciągły przy napięciu wyjściowe > 13 V DC Zabezpieczenie przeciążeniowe przy napięciu wyjściowe < 13 V DC
Prąd zwarciov	typ. 30,5 A do 12 ms, impedancja obciążenia < 45 mΩ maks. średni prąd ciągły 5 A _{rms} , impedancja obciążenia 50 mΩ
Ograniczenie napięcia	typ. 30,5 V DC max. 32 V DC
wyjście komunikatu o błędach	
Przylącze	zaciski 13, 14
Rodzaj wyjścia	styk przekaźnika DC OK - styk jest zwarty, gdy napięcie wyjściowe wynosi > 90 % skorygowanego napięcia wyjściowego
Obciążenie styku	maks. 60 V DC/0,3 A ; 30 V DC/1 A ; 30 V AC/0,5 A obciążenie rezystancyjne min. 1 mA przy 5 V DC
Izolacja elektryczna	
Wejście/wyjście	SELV/PELV
Wskazania/ustawienia	
Elementy wskaźnikowe	Zielona dioda LED: stan DC OK - dioda LED zapala się, gdy napięcie wyjściowe wynosi > 90 % skorygowanego napięcia wyjściowego
Elementy sterujące	Potencjometr
Konfiguracja	ustawienie napięcia wyjściowego za pomocą potencjometru
Zgodność z dyrektywami	
Kompatybilność elektromagnetyczna	
Dyrektywa 2014/30/UE	IEC/EN 61000-6-1 , IEC/EN 61000-6-2 , IEC/EN 61000-6-3 , IEC/EN 61000-6-4 , IEC/EN 61000-3-2 , IEC/EN 61000-3-3
Niskie napięcie	
Dyrektywa 2014/35/UE	EN 61010-1
RoHS	
Dyrektywa 2011/65/UE (RoHS)	IEC/EN 63000:2019
Zgodność	
Stopień ochrony	EN 60529
Odporność na uderzenia	EN 60068-2-27
Odporność na drgania	EN 60068-2-6
Warunki otoczenia	
Temperatura otoczenia	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) , patrz krzywe obniżenia wartości znamionowych
Temperatura przechowywania	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Wilgotność względna	5 ... 95 % , bez kondensacji
Odporność na uderzenia	20 g , 11 ms lub 30 g , 6 ms
Odporność na drgania	2 ... 17,8 Hz : ± 1,6 mm , 17,8 ... 500 Hz : 2 g
Specyfikacja mechaniczna	
Materiał obudowy	obudowa aluminiowa , stal galwanizowana
Stopień ochrony	IP 20
Przylącze	

Dane techniczne

Wejście/wyjście	zaciski śrubowe Przekrój przewodu: maks. 6 mm ² (AWG 20-10) średnica kabla: maks 2,8 mm, w zestawie tulejki końcowe żyły usunięta izolacja na długości: 7 mm moment dokręcania: maks. 1 Nm
Wyjście styku przekaźnika	zaciski sprężynowe do łączenia na wcisk Przekrój przewodu: maks. 1,5 mm ² (AWG 24-16) średnica kabla: maks 1,6 mm, w zestawie tulejki końcowe żyły usunięta izolacja na długości: 7 mm
Masa	ok. 600 g
Wymiary	39 x 124 x 117 mm , bez szyny montażowej DIN
Montaż	montaż na szynie znormalizowanej 35 mm wg EN 60715:2001
Dane dotyczące stosowania w strefach zagrożonych wybuchem	
Atest ATEX	
Certyfikat ATEX	EPS 15 ATEX 1 101 X
Oznaczenie ATEX	II 3G Ex ec nC II T4 Gc
Zgodność z dyrektywami	
Dyrektywa 2014/34/UE	EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-15:2010
Atesty międzynarodowe	
Atest UL	E350173 , E223176
Atest IECEx	
Certyfikat IECEx	IECEx EPS 20.0055X
Oznakowanie IECEx	Ex ec nC IIC T4 Gc
Normy	IEC 60079-0:2017 , IEC 60079-7:2017 , IEC 60079-15:2017
Informacje ogólne	
Informacja uzupełniająca	Należy przestrzegać certyfikatów, deklaracji zgodności, instrukcji obsługi i podręczników, gdzie ma to zastosowanie. W celu uzyskania informacji prosimy wejść na stronę www.pepperl-fuchs.com .

Zespół

Widok z przodu



Warunki montażu

Zamontować urządzenie na szynie montażowej DIN tak, aby zaciski wejściowe znajdowały się w dolnej części urządzenia.

Urządzenie jest przeznaczone do chłodzenia konwekcyjnego i nie wymaga zewnętrznego wentylatora. Nie blokować przepływu powietrza. Nie zakrywać więcej niż 15% kratki wentylacyjnej, np. kanałów kablowych.

W przypadku ładowania urządzenia mocą znamionową przekraczającą 50% należy na stałe zachować następujące odległości montażowe:

- 40 mm powyżej
- 20 mm poniżej
- 5 mm po lewej i prawej stronie

Zwiększyć tę odległość do 15 mm, jeśli sąsiednie urządzenie jest źródłem ciepła, np. innym zasilaczem.


Akcesoria



PS1000-D2-24.20.RM


Krzywa charakterystyki

Prąd wejściowy a prąd wyjściowy przy napięciu wyjściowym 24 V



- 1 100 V AC
- 2 120 V AC
- 3 230 V AC

Prąd wyjściowy a temperatura otoczenia



- 1 krótkotrwale, maks 60 s
- 2 85 V AC ... 264 V AC, ciągłe