



Guaine in plastica

• HG-LW PA6 Guaina leggera

Guaina flessibile corrugata leggera per la costruzione di macchinari, di impianti, di pannelli di controllo e di edifici pubblici.


Caratteristiche del prodotto

- Leggera
- Molto flessibile ed elevata durata nel tempo
- Raggio di curvatura ridotto
- Elevata resistenza agli urti, indeformabile
- Elevata resistenza ai solventi ed agli olii
- Zero alogeni, solfati e fosfati
- Colori: nero; grigio (RAL 7031) a richiesta



La guaina HelaGuard leggera in PA6 è estremamente flessibile e viene utilizzata principalmente per le applicazioni in movimento.

MATERIALE	Poliammide 6 (PA6)
Temp. di esercizio	da -40°C a +120°C
Temperatura di esercizio in movimento	da -20°C a +100°C
Resistenza al fuoco	autoestinguente secondo EN IEC 61386
Certificazioni	IEC 61386, UL-Recognized



Guaina in plastica HelaGuard

ARTICOLO	Ø nom.	Ø NW	Ø esterno (OD)	Ø interno (ID)	Raggio di curvatura min (R)	Peso della guaina	Lungh. bobina	Colore	UNS
HG-LW10	10	7,5	10,0	6,5	15	18 g/m	50 m	Nero (BK)	166-11200
HG-LW11	11	8,5	11,5	8,3	20	22 g/m	50 m	Nero (BK)	166-11201
HG-LW13	13	10	13,0	10,0	25	24 g/m	50 m	Nero (BK)	166-11202
HG-LW16	16	12	15,8	12,0	35	36 g/m	50 m	Nero (BK)	166-11203
HG-LW21	21	17	21,2	16,9	40	56 g/m	50 m	Nero (BK)	166-11204
HG-LW28	28	23	28,5	23,0	45	90 g/m	50 m	Nero (BK)	166-11205
HG-LW34	34	29	34,5	28,3	55	110 g/m	50 m	Nero (BK)	166-11206
HG-LW42	42	36	42,5	35,7	65	150 g/m	25 m	Nero (BK)	166-11207
HG-LW54	54	48	54,5	47,4	80	200 g/m	25 m	Nero (BK)	166-11208
HG-LW67	67	56	67,2	56,5	110	310 g/m	10 m	Nero (BK)	166-11209

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Colore grigio disponibile su richiesta. Altre bobine di lunghezze diverse sono disponibili su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni.