





karta katalogowa | nr katalogowy: 858-304
przełącznik; znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC; 4 x zestyk przełączny; maksymalny prąd długotrwały 5 A; z ręcznym pobudzeniem; sygnalizacja statusu czerwony; szerokość 31 mm; 1,50 mm²

<https://www.wago.com/858-304>



Charakterystyka obciążalności DC zestyku



Dane techniczne			
Obwód wejściowy		Obwód wyjściowy	
znamionowe napięcie wejściowe U	24 V DC	liczba zestyków przełącznych	4
zakres napięcia wejściowego	-20 ... +10 %	materiał styku (przełącznik)	AgSnO ₂
znamionowy prąd wejściowy przy U	37 mA	maks. prąd długotrwały	5 A
		maks. prąd załączeniowy (przy obciążeniu rezystancyjnym)	(AC) 15 A / 4 s
		maks. napięcie łączeniowe	250 V AC
		maks. moc łączeniowa (przy obc. rezystancyjnym)	AC 1250 VA; patrz krzywa obciążalności zestyku DC
		kategoria użytkowa	AC-15: 1 A / 240 VAC DC-13: 2 A / 24 VDC
		min. zalecana moc łączeniowa	12 V / 100 mA
		czas zadziałania zestyku typ.	25 ms
		czas odpadania typ.	25 ms
		czas drgania zestyku typ.	4 ms
		trwałość elektryczna (NO; obciążenie rezystancyjne; 23°C)	100 x 10 ³ cykli łączeniowych

Obwód wyjściowy	
trwałość mechaniczna	20 x 10 ⁶ cykli łączeniowych

sygnalizacja	
sygnalizacja statusu	czerwona LED mechaniczny

Bezpieczeństwo i ochrona	
napięcie znamionowe	300 V
znamionowe napięcie udarowe	2,5 kV
kategoria przepięć	II
stopień zanieczyszczenia	2
wytrzymałość napięciowa, wejście/wyjście (AC, 1 min)	1,5 kVsk
wytrzymałość napięciowa, zestyk otwarty (AC, 1 min)	1 kVsk
wytrzymałość napięciowa, wyjście/wyjście (AC, 1 min)	1,5 kVsk
rodzaj izolacji (wejście / wyjście)	izolacja bazowa
rodzaj izolacji (zestyk otwarty)	izolacja funkcjonalna
rodzaj izolacji (wyjście / wyjście)	izolacja bazowa
rodzaj izolacji (urządzenia sąsiadujące)	izolacja wzmocniona (bezpieczna separacja)
stopień ochrony	IP20

Parametry zacisków	
technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
przewód jednodrutowy	0,34 ... 1,5 mm ² / 22 ... 16 AWG
przewód linkowy	0,34 ... 1,5 mm ² / 22 ... 16 AWG
długość odizolowania przewodu	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 in
wskazówka (przekrój przewodu)	2 x 0,34 ... 2 x 1,5 mm ² / 1 x 2,5 mm ² / 2 x 22 ... 2 x 16 AWG

Wymiary	
szerokość	31 mm / 1.22 in
wysokość	97 mm / 3.819 in
głębokość od górnej krawędzi szyny	73 mm / 2.874 in

Dane mechaniczne	
sposób montażu	szyna montażowa TS 35
położenie montażowe	pozioma (pozycja stojąca/leżąca), pionowe

Dane materiałowe	
specyfikacja danych materiałowych	patrz tutaj
obciążenie ogniowe	1,133 MJ
masa	98 g

Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia (praca przy U)	-25 ... +70°C
temperatura otoczenia (przechowywanie)	-40 ... +70°C
temperatura montażu	-25 ... +50°C
zakres temperatury przewodu przyłączeniowego	≥ (T _{otoczenie} + 25 K)
wilgotność względna	5 ... 85 %
maks. wysokość zastosowania	2000 m

przebieg bazowy WAGO	858-150
----------------------	---------

Product Group	6 (MODUŁY INTERFEJSOWE)
szt./opak.	5 (1) szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	CN
GTIN	4055143567770
numer taryfy celnej	85364900990

UNSPSC	39122334
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437
ECCN	NO US CLASSIFICATION

status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant, No Exemption
-----------------------------------	-------------------------

General approvals	Declarations of conformity and manufacturer's declarations
-------------------	--



aprobata	norma	oznaczenie certyfikatu
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084

aprobata	norma	oznaczenie certyfikatu
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-



aprobata	norma	oznaczenie certyfikatu
DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA00001D1

Do pobrania

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 858-304

↓

Dokumentacja

Bid Text

858-304

19.02.2019

xml
4.68 KB

↓

858-304

20.02.2019

docx
16.90 KB

↓

Ulotka z instrukcją

Stecksocket für Elementarrelais

V 2.0.0
25.01.2022

pdf
2130.02 KB

↓

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 858-304

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 858-304

↓

WSCAD Universe 858-304

↓

ZUKEN Portal 858-304

↓

1 powiązane produkty

1.1 opcjonalne akcesoria

1.1.1 elementy sygnalizacyjne

1.1.1.1 sygnalizacja pracy



nr kat.: 788-120
akcesoria do modułów przekaźnikowych;
sygnalizacja pracy czerw.; znamionowe
napięcie robocze 24 V DC

1.1.2 montaż

1.1.2.1 obejma wyrzutnikowa

nr kat.: 858-110
obejma wyrzutnikowa; do przekaźnika
bazowego o szer. 25 mm i wys. 35 mm

1.1.3 mostki

1.1.3.1 mostki



nr kat.: 858-402

mostek; 2-torowy; z izolacją; jasnoniebieski

1.1.4 narzędzia

1.1.4.1 przyrząd montażowy



nr kat.: 210-719

przyrząd montażowy; klinga 2,5 x 0,4 mm; z izolowanym trzpieniem

1.1.5 przekaźnik bazowy

1.1.5.1 przekaźnik bazowy



nr kat.: 858-150

przekaźnik bazowy; znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC; 4 x zestyk przełączny; maksymalny prąd długotrwały 5 A; z ręcznym pobudzeniem; szerokość 22 mm; wysokość 35 mm

1.1.6 system oznaczania

1.1.6.1 pasek ochronny



nr kat.: 209-184

pasek ochronny; transparentny

1.1.6.2 pasek oznacznikowy



nr kat.: 2009-110

pasek oznacznikowy; do drukarki Smart Printer; w rolce; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

1.1.6.3 podstawka oznacznika grupowego



nr kat.: 209-145

podstawka oznacznika grupowego; biały



nr kat.: 249-105

podstawka oznacznika grupowego; szary

1.1.6.4 podstawka oznaczniaka podwójna



nr kat.: 209-128
adapter; szary

1.1.6.5 tabliczka oznacznikowa



nr kat.: 793-5501
mata oznacznikowa WMB; jako karta;
do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm;
z możliwością rozciągnięcia z 5 mm
do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały



nr kat.: 793-501
mata oznacznikowa WMB; jako karta;
nierozciągalne; bez nadruku; do montażu
zatrzaskowego; biały



nr kat.: 793-502
mata oznacznikowa WMB; jako karta; z
nadrukiem; 1 ... 10 (10x); nierozciągalne;
nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; biały



nr kat.: 793-566
mata oznacznikowa WMB; jako karta; z
nadrukiem; 1 ... 50 (2x); nierozciągalne;
nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; biały



nr kat.: 793-503
mata oznacznikowa WMB; jako karta; z
nadrukiem; 11 ... 20 (10x); nierozciągalne;
nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; biały



nr kat.: 793-504
mata oznacznikowa WMB; jako karta; z
nadrukiem; 21 ... 30 (10x); nierozciągalne;
nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; biały



nr kat.: 793-505
mata oznacznikowa WMB; jako karta; z
nadrukiem; 31 ... 40 (10x); nierozciągalne;
nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; biały



nr kat.: 793-506
mata oznacznikowa WMB; jako karta; z
nadrukiem; 41 ... 50 (10x); nierozciągalne;
nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; biały



nr kat.: 2009-115
WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500
sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia
z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu
zatrzaskowego; biały

1.1.6.6 tabliczka wsuwana



nr kat.: 209-183
tabliczka wsuwana; biały

1.1.6.7 urządzenia do tworzenia oznaczników



nr kat.: 210-110
pisak

1.1.7 tulejki przewodowe

1.1.7.1 tulejki przewodowe



nr kat.: 216-241
tulejka przewodowa; tulejka do 0,5 mm²/
AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynow.
galwanicznie; miedź elektrolityczna;
krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN
46228, część 4/09.90; biały



nr kat.: 216-242
tulejka przewodowa; tulejka do 0,75 mm²/
AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynow.
galwanicznie; miedź elektrolityczna;
krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN
46228, część 4/09.90; szary





nr kat.: 216-243
tulejka przewodowa; tulejka do 1 mm²/AWG
18; z kołnierzem z tworzywa; cynow. gal-
wanicznie; miedź elektrolityczna;
krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN
46228, część 4/09.90; czerwony



nr kat.: 216-244
tulejka przewodowa; tulejka do 1,5 mm²/
AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynow.
galwanicznie; miedź elektrolityczna;
krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN
46228, część 4/09.90; czarny

Wskazówki dotyczące obsługi

mostkowanie



Demontaż mostków przy pomocy przyrządu montażowego.

oznaczanie



Możliwość opisywania za pomocą systemu oznaczania WMB i podstawek oznaczniaka grupowego