SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA6 to klasyczny równoległy peszel falisty zapewniający najlepszą ochronę dzięki odpowiedniej budowie i wszechstronnym akcesoriom

Info
Najwyższe bezpieczeństwo w przypadku pożaru





- Liczne certyfikaty zatwierdzające
- Odporność na temperaturę
- Niezawodność
- Niska waga
- Bezhalogenowe
- Dobra odporność chemiczna
- Niepodtrzymywanie płomieni

Ostania aktualizacja (23.01.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® RILL PA 6

Korzyści
Stabilność wymiarów
Giętki
Wysoce samogasnący i nierozprzestrzeniający ognia zgodnie z UL94 V0
Wytrzymały na ściskanie
Niska masa

Zakres zastosowania
Budowa maszyn
Budynki użyteczności publicznej
Zastosowanie w kolejnictwie/budowa pojazdów
Do połączeń ruchomych
Do użytku na zewnątrz (w kolorze czarnym)

Cechy produktu
Bezhalogenowy i bezkadmowy
Odporność na ścieranie
Zwiększona odporność na działanie olejów, benzyny, kwasów i innych środków chemicznych

Normy i aprobaty
Nr pliku UL E308201

Budowa produktu
Drobno karbowany wąż poliamidowy PA 6

Uwaga
Odporny na działanie promieniowania UV i działanie warunków atmosferycznych; kolor czarny

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 Opis klasy ETIM 5.0: Wąż karbowany z tworzywa sztucznego
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class-Description: peszel z tworzywa sztucznego
Certyfikaty:	IEC EN 61386-23 UL File No. E308201 DNV, Lloyd's Register EN 45545-2 (HL-3)
Kolor:	Szary (RAL 7031) Czarny (RAL 9011), odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	PA 6 Bez silikonu Bezhalogenowy Właściwości przeciwpożarowe według UL 94V-0
Zakres temperatury:	Od -40°C do +115°C Krótkotrwale +150°C

Ostania aktualizacja (23.01.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® RILL PA 6

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (23.01.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® RILL PA 6

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Pasuje do SILVYN® KLICK-M / 90°M	Pasuje do SILVYN® KLICK PG / 90°PG	Pasuje do SILVYN® KLICK-GPZ-M / GPZ
SILVYN® RILL PA 6 szary						
61746939	10	6,5 x 10	13	10 x 1,0	7/-	12 x 1,5/7
61746940	13	10 x 13	20	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9
61746950	16	12 x 15,8	35	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11
61747010	18	14,3 x 18,5	40	-	13,5	-/13,5
61746960	21	16,5 x 21,2	45	20 x 1,5	16	25x1,5/16
61746970	28	23 x 28,5	55	25 x 1,5	21	32x1,5/21
61746980	34	29 x 34,5	65	32 x 1,5	29	40x1,5/29
61746990	42	36 x 42,5	90	40 x 1,5	36	50x1,5/36
61747000	54	48 x 54,5	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48
SILVYN® RILL PA 6 czarny						
61746935	10	6,5 x 10	13	10 x 1,0	7/-	12 x 1,5/7
61746945	13	10 x 13	20	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9
61746955	16	12 x 15,8	35	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11
61747015	18	14,3 x 18,5	40	-	13,5	-/13,5
61746965	21	16,5 x 21,2	45	20 x 1,5	16	25x1,5/16
61746975	28	23 x 28,5	55	25 x 1,5	21	32x1,5/21
61746985	34	29 x 34,5	65	32 x 1,5	29	40x1,5/29
61746995	42	36 x 42,5	90	40 x 1,5	36	50x1,5/36
61747005	54	48 x 54,5	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48

Ostania aktualizacja (23.01.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.