



EAN: 4013288179159

Numer części: 05074780001

Numer artykułu: 7400 ESD

Wymiar: 155x37x37 mm

Waga: 122 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82054000



- Wkrętak dynamometryczny nastawny Kraftform ESD z uchwytem szybkozmieniacz Rapidaptor
- Elektrostatycznie bezpieczne narzędzie dzięki odporności powierzchniowej $< 10^9 \Omega$
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Micro zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia
- Z uchwytem szybkozmieniacz Rapidaptor do grotów sześciokątnych 1/4"

Wkrętak dynamometryczny nastawny. Ochrona przed ładunkami elektrostatycznymi i związanymi z nimi uszkodzeniami. Ustawienie dowolnej wartości momentu obrotowego z najwyższą dokładnością. Łatwa regulacja bez użycia dodatkowych narzędzi. Czytelna skala. Technologia Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów i końcówek. Nielimitowana wartość momentu obrotowego do odkręcania mocno osadzonych wkrętów. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z miękkimi i twardymi strefami chwytu umożliwia szybką pracę i zabezpiecza dłoń. Do grotów sześciokątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz końcówek E 6,3 (ISO 1173).

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400_esd.html

Wera - 7400 ESD

05074780001 - 4013288179159

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Wkrętaki dynamometryczne nastawne



Wkrętaki dynamometryczne nastawne firmy Wera umożliwiają ustawienie żądanej wartości momentu obrotowego i zapewniają najwyższą dokładność. Użytkownik otrzymuje najlepszą jakość wykonania w połączeniu z doskonałą ergonomią i uznanym wzornictwem Wera.

Narzędzia ESD firmy Wera



Wymagania wobec narzędzi wkrętakowych ESD w zakresie ochrony przed elektrycznością statyczną określa norma PN-EN 61340-5-1. Jednym z wymogów tej normy jest właśnie zastosowanie rękojeści wykonanej z tworzywa przewodzącego ładunki elektryczne. Produkty firmy Wera z serii ESD nie tylko spełniają wymagania tej normy, ale również z powodzeniem przechodzą przez restrykcyjne testy czołowych producentów stosujących zaawansowane technologie.

Łatwe ustawianie



Łatwe ręczne ustawianie żadanego momentu obrotowego.

Łatwy odczyt wartości



Łatwa do odczytu skala.

Lupa nakładana




Artykuły 7430, 7431 i 7432 dostarczane są z lupą. Lupę można nałożyć na skalę, poprawiając w ten sposób jej czytelność.

Dokładność




Dokładność $\pm 6\%$ (artykuł 1430: $\pm 10\%$) zgodnie z normą DIN EN ISO 6789. Wyraźne słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żadanego momentu obrotowego.

Nielimitowana wartość momentu obrotowego



Nielimitowana wartość momentu obrotowego podczas odkręcania mocno osadzonych wkrętów.

Różnorodność zastosowania



Uchwyt Rapidaptor zapewnia wszechstronne zastosowanie dzięki szybkiej wymianie grótów, końcówek i kluczy nasadowych.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400_esd.html

Wera - 7400 ESD

05074780001 - 4013288179159

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

								
	art. no.	inch	Nm	Nm	mm	mm	inch	
	05074780001¹⁾	7430 ESD	1/4	0.10-0.34	0.015	89	142	5 7/16
	05074782001 ¹⁾	7431 ESD	1/4	0.30-1.00	0.05	89	142	5 7/16
	05074784001 ¹⁾	7432 ESD	1/4	0.90-1.50	0.05	89	142	5 7/16
	05074730001	7440 ESD	1/4	0.3-1.2	0.05	105	155	6
	05074731001	7441 ESD	1/4	1.2-3.0	0.10	105	155	6

1) Z nakładaną soczewką znacznie ułatwiającą odczyt skali.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400_esd.html

Wera - 7400 ESD

05074780001 - 4013288179159

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de