


## SKINDICHT® MR-M hex.

SKINDICHT® MR-M, reductor hexagonal, permite el uso de un prensaestopas con rosca de conexión más pequeña que los agujeros roscados existentes



Ahorro de espacio

### Beneficios

Permite utilizar prensaestopas con roscas de conexión de menor tamaño que los agujeros roscados ya existentes  
Con ranura guía para juntas tóricas  
se monta con una llave inglesa

### Ámbito de uso

Maquinaria  
Dispositivos  
Carcasas

### Composición de producto

Tuerca métrica según DIN EN 60423

Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Bajo demanda:

Junta tórica de FKM -20 °C hasta +200 °C

Material:

Cuerpo: latón niquelado

Junta tórica: NBR

Rango de temperaturas:

de -30 °C hasta +100 °C

**SKINDICHT® MR-M hex.****Nota**

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



**SKINDICHT® MR-M hex.**

| Referencia           | Tuerca, macho M1 | Tuerca, hembra M2 | SW tamaño de llave mm | Ø A (mm) | Longitud media C mm | Longitud roscada D mm |
|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|----------|---------------------|-----------------------|
| SKINDICHT® MR-M hex. |                  |                   |                       |          |                     |                       |
| 52101965             | 16 x 1,5         | 12 x 1,5          | 18                    | 20,2     | 8,5                 | 5,5                   |
| 52101966             | 20 x 1,5         | 16 x 1,5          | 22                    | 24,4     | 9                   | 6                     |
| 52101967             | 25 x 1,5         | 16 x 1,5          | 28                    | 31,2     | 10                  | 6,5                   |
| 52101968             | 25 x 1,5         | 20 x 1,5          | 28                    | 31,2     | 10                  | 6,5                   |
| 52101969             | 32 x 1,5         | 16 x 1,5          | 36                    | 40       | 11,5                | 8                     |
| 52101972             | 32 x 1,5         | 20 x 1,5          | 36                    | 40       | 11,5                | 8                     |
| 52101973             | 32 x 1,5         | 25 x 1,5          | 36                    | 40       | 11,5                | 8                     |
| 52101974             | 40 x 1,5         | 25 x 1,5          | 43                    | 47,5     | 12,5                | 8,5                   |
| 52101975             | 40 x 1,5         | 32 x 1,5          | 43                    | 47,5     | 12,5                | 8,5                   |
| 52101976             | 50 x 1,5         | 40 x 1,5          | 54                    | 58       | 14                  | 10                    |
| 52101977             | 63 x 1,5         | 50 x 1,5          | 67                    | 74       | 14                  | 9,5                   |
| 52101979             | 75 x 1,5         | 63 x 1,5          | 80                    | 90       | 17                  | 11                    |

Última actualización (06.04.2018)

©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16