Arkusz danych produktu

Specyfikacje



OsiSense XM Elektromechaniczny czujnik ciśnieniowy XMLC 160 bar regulacja między dwoma progami 2 C/O

XMLC160D2S12

Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Pressure sensors XM
Typ produktu lub komponentu	Elektromechaniczny czujnik ciśnieniowy
Rodzaj czujnika ciśnienia	Elektromechaniczny czujnik ciśnieniowy
Skrócona nazwa urządzenia	XMLC
Pressure rating	160 bar
Płyn sterowany	Olej hydrauliczny (0…160 °C)
Złącze typu płynnego	G 1/4 (żeńskie) zgodnie z ISO 228
Przyłącza elektryczne	Zaciski śrubowe, 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
Rozmiar AWG	AWG 20...AWG 14
Wejście kablowe	Dławik kablowy 7…13 mm
Typ i ułożenie styków	2 ZAŁ/WYŁ
Zastosowanie produktu	-
Rodzaj pracy łącznika ciśnienia	Regulacja między dwoma progami
Typ obwodu elektrycznego	Obwód sterowania
Rodzaj skali	Regulowny różnicowy
Wyświetlacz lokalny	Z
Regulowany zakres punktu przełączania przy rosnącym ciśnieniu	12…160 bar
Regulowany zakres punktu przełączania przy spadającym ciśnieniu	3…139 bar
Możliwe różnicowe maksymalne przy nastawie wysokiej	110 bar
Maksymalne dopuszczalne przypadkowe ciśnienie	360 bar
Ciśnienie niszczące	720 bar
Urządzenie wykonawcze ciśnieniowe	Tłok
Materiały mające styczność z płynem	PTFE FPM, FKM Stal Mosiądz
Materiał obudowy	Stop cynku

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

[In] prąd znamionowy	3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1

Parametry uzupełniające

Możliwe różnicowe maksymalne przy nastawie niskiej	9 bar (+/- 0,9 bara) 21 bar (+/- 0,9 bara)
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie - na okres	200 bar
Rodzaj złączki	8 zacisków
Maximum operating rate	60 c./min
Powtarzalna dokładność	2 %
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	300 V zgodnie z UL 508 500 V zgodnie z EN/IEC 60947-1 300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1
Rodzaj styków pomocniczych	Jednocześnie, działanie migowe
Materiał styków	Styki srebrne
Odporność między zaciskami	25 mOm zgodnie z IEC 255-7 kategoria 3 25 mOm zgodnie z NF C 93-050 sposób A
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	10 A CARTRIDGE bezpiecznik, typ gG (gl)
Trwałość mechaniczna	6000000 cykl
Nastawa	Zewnętrzny
Wysokość	113 mm
Głębokość	85 mm
Szerokość	46 mm
Masa produktu	0,75 kg

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 UL 508 CE
Certyfikaty produktu	UL EAC CSA
Działanie ochronne	TC wersja standardowa
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…70 °C
Położenie pracy	W każdym położeniu
Odporność na wibracje	4 gn (f = 30…500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa i zgodnie z IEC 1140 Klasa i zgodnie z IEC 536 Klasa i zgodnie z NF C 20-030
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z EN/IEC 60529

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,0 cm
Szerokość opakowania 1	15,0 cm
Długość opakowania 1	10,7 cm
Waga opakowania 1	870,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months

Arkusz danych produktu XMLC160D2S12

Dimensions Drawings

Dimensions




(1) 1 fluid entry, tapped G1/4 (BSP female)
(2) 1 electrical connections entry, tapped M20 x 1.5
Ø : 2 elongated holes Ø 5.2 x 6.7

Arkusz danych produktu XMLC160D2S12

Connections and Schema

Wiring Diagram


Terminal Model




Arkusz danych produktu XMLC160D2S12

Performance Curves

Operating Curves



(y) Rising pressure
(x) Falling pressure
1 : Maximum differential
2 : Minimum differential



(y) Pressure
(x) Time
(1) Adjustable value
PH : High point
PB : Below point

Zalecane zamienniki