SILVYN® FPAG-M

SILVYN® FPAG-M - raccord de gaine pour SILVYN® FPAS



Différentes homologations

Résistance aux intempéries

Décharge de traction optimale

Temps d'assemblage

Protection maximale de vibration

Sans halogène

Avantages

Montage rapide
Résistant à la traction
Joint
Protection anti-vibration

Applications

Combiné à une gaine de protection :
SILVYN® FPAS
En présence de fortes vibrations

Dernière mise à jour (09.02.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® FPAG-M

Particularités
En couleur noir, résistant aux UV et à aux intempéries
Démontable avec un tournevis

Homologations / références de la norme
UL FILENUMBER E308201

Constitution du produit
Filetage de raccordement métrique
Partie supérieure moletée

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau en plastique ondulé
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC001176 ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau ondulé en plastique
Certifications:	IEC EN 61386-23
Couleur:	Gris (RAL 7031) Noir (RAL 9005), résistant aux UV
Matériau:	PA66 Sans halogène
Indice de protection:	IP 66
Plage de température:	-50°C à +135°C

Remarque
Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP GROUP

INFORMATION PRODUIT

SILVYN® FPAG-M

Numéro d'article	Taille métrique	Pour Ø extérieur de gaine souple (mm)	Compatible avec SILVYN® FPAS
SILVYN® FPAG-M noir			
55506305	12 x 1,5	10	10
55506315	16 x 1,5	13	13
55506325	16 x 1,5	15,8	16
55506335	20 x 1,5	15,8	16
55507055	20 x 1,5	18,5	18
55506345	20 x 1,5	21,2	21
55506355	25 x 1,5	28,5	28
55506365	32 x 1,5	34,5	34
55506375	40 x 1,5	42,5	42
55506385	50 x 1,5	42,5	42
55506395	50 x 1,5	54,5	54
55506405	63 x 1,5	54,5	54
55506475	63 x 1,5	67,2	67
SILVYN® FPAG-M gris			
55506300	12 x 1,5	10	10
55506310	16 x 1,5	13	13
55506320	16 x 1,5	15,8	16
55506330	20 x 1,5	15,8	16
55507050	20 x 1,5	18,5	18
55506340	20 x 1,5	21,2	21
55506350	25 x 1,5	28,5	28
55506360	32 x 1,5	34,5	34
55506370	40 x 1,5	42,5	42
55506380	50 x 1,5	42,5	42
55506390	50 x 1,5	54,5	54
55506400	63 x 1,5	54,5	54
55506470	63 x 1,5	67,2	67

Dernière mise à jour (09.02.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Gestion des produits http://lappfrance.lappgroup.com
Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03.16