

Splitter 1x4 | SC/APC - SC/APC | G.657A | Singlemode | 0.9 mm

Kod produktu: 54202

Splittery optyczne umożliwią podział mocy optycznej sygnału wejściowego pomiędzy wyjściowe porty splittera.
Typ: 1 x 4 (mini typ)
Standard: G.657A
Złącza: SC/APC - SC/APC

Splitter 1x4

Splitter optyczny jest urządzeniem, które umożliwia podział mocy optycznej sygnału wejściowego pomiędzy wyjściowe porty splittera. Świetnie sprawdza się przy doprowadzaniu sygnałów do różnych punktów równocześnie oraz przy podziale sygnału nadajników. Cechuje go jednostajna praca w zakresie pasma 1280 – 1650 nm oraz w temperaturze pracy -40 C ~ +85 C. Z obudowy splittera wyprowadzone są włókna światłowodowe jednomodowe zakończone złączami SC/APC - SC/APC.
Splitter posiada wysoką niezawodność, niski współczynnik PDL, szeroki zakres pracy oraz niewielkie rozmiary. Zastosowana w nim technologia PLC zapewnia symetryczny podział mocy optycznej oraz mniejsze straty wtrąceniowe. Splitter optyczny stworzony jest z myślą o długoterminowej pracy w terenie.

Dane techniczne

Moc obsługiwana ciągła	300 mW
Zakres pracy	1280 - 1650 nm
Tłumienie max.	< 7.3 dB
Min. straty odbiciowe	50 (55) dB
Standard	G.657A
Typ włókna	Jednomodowy
Równomierność max.	< 0.8 dB
PDL max.	< 0.2 dB
Kierunkowość min.	55 dB
Typ złączy	SC/APC - SC/APC
Średnica kabla	0.9 mm
Długość kabla	1.5 m
Temperatura pracy	-40 C ~ +85 C
Temperatura przechowywania	-40 C ~ +85 C
Zastosowanie	Sieć kablowa Pasywna sieć optyczna Sieć komputerowa Sieć telewizyjna
Typ	1 x 4

Opakowanie	Blister
Waga brutto	0,084 kg
Kod EAN	5901878542027