



Qoltec Miernik grubości lakieru z wyświetlaczem LCD | 0 ~ 2000um

Kod produktu: 50630

Miernik grubości powłok przeznaczony do pomiaru grubości powłoki nieprzewodzącej na powierzchni metalu oraz nieferromagnetycznej powłoki na ferromagnetycznym metalu np. grubość farby na powierzchni samochodu. Urządzenie ma wbudowaną indukcję magnetyczną i podwójną sondę o wysokim stopniu czułości. Automatycznie wykrywa właściwość podłoża i oblicza grubość powłoki.

SZYBKI I PRECYZYJNY POMIAR GRUBOŚCI POWŁOKI



Każdy warsztat lakierniczy, blacharski czy stacja diagnostyczna, wykorzystuje do pomiaru grubości powłoki lakierniczej, narzędzie zwane **Miernikiem grubości lakieru**. Jest więc najczęściej stosowany w motoryzacji, ale znajduje zastosowanie także w obróbce metalu, przemyśle wytwórczym, chemicznym, myjniach samochodowych czy laboratoriach. Ten **prosty w użyciu, poręczny i precyzyjny przyrząd** nie niszczy badanej powierzchni, można bez obaw przyłożyć sondę i wykonać pomiar np. w celu sprawdzenia czy samochód był ponownie lakierowany, co jest bardzo pomocne w ocenie jego rzeczywistej wartości.

JAK PRAWIDŁOWO KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA BY UZYSKAĆ WIARYGODNY WYNIK ?



Pomiar grubości powłoki najlepiej wykonać **na czystej powierzchni**, dlatego najlepiej przed rozpoczęciem pomiaru oczyścić badane miejsce, a dopiero później przyłożyć lub zbliżyć końcówkę sondy do lakieru.

Wiarygodny wynik pomiaru poza brudną powierzchnią może zakłócić także słaba bateria, dlatego zalecamy sprawdzić baterię, czy jest sprawna. **Urządzenie odpowiednio skalibrowane jest gotowe do pomiaru zaraz po włączeniu.**

DOKŁADNE I PRECYZYJNE POMIARY



- Trzy tryby sondy: tryb automatyczny (AUTO), tryb indukcji magnetycznej (F) i tryb wirowy (NFE),
- Automatyczne rozpoznanie rodzaju powierzchni,
- Szeroki zakres pomiarowy 0-2000um,
- Duży podświetlany wyświetlacz LCD, który ułatwia odczyt parametrów,

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Produkt objęty jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Zakres pomiaru	0 ~ 2000um
Rozdzielczość	0 um ~ 999 um (1um)
Minimalna powierzchnia pomiarowa	Średnica 20 mm
Maksymalna prędkość pomiaru	2 odczyty na sekundę
Dokładność	(3%+1um)
Wbudowana bateria	Do zasilania potrzebne 2 baterie wymienne AAA 1.5V
Kod EAN	5901878506302