Kabel, rozgałęziacz DC 5,5 x 2,1 mm 1 x żeński do 3 x męski, wkręcane

Opis

Rozgałęziacz kabla Delock może zostać użyty do podłączenia do zasilania trzech urządzeń zasilanym niskim napięciem, np. kamer bądź pasków LED. Złącze śrubowe do ścisłego zespolenia z odpowiednimi złączami jack DC.



Numer artykułu 86572

EAN: 4043619865727

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  1 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk żeński
  3 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk męski odkręcane
- Maksymalny prąd: 2 A
- Napięcie: maks. 30 V
- Rodzaj kabla: 21 AWG
- Materiał powłoki: PVC
- Niklowane styki
- Typ śrubek: M8 x 0.75
- Długość ze złączami: ok. 50 cm

Specyfikacja Złącze zasilania

- Wymiary:
  wewnątrz: ø ok. 2,1 mm
  na zewnątrz: ø ok. 5,5 mm
  Długość: ok. 18,7 mm

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Wymagania systemowe

- Zasilanie męskie DC 5,5 x 2,1 mm

Zawartość opakowania

- Rozgałęziacz kabla

Zdjęcia



Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Interfejs

Złącze 1:	1 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk żeński
Złącze 2:	3 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk męski

Właściwości techniczne

Maksymalny prąd:	2 A
Napięcie:	30 V

Właściwości fizyczne

Średnica kabla:	25 AWG 5,5 mm
Długość:	50 cm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**