

Zdjęcie	Nazwa	Parametry	zastosowanie
	RV-16 reduktor napięcia	· Moc 80W · Napięcie wejściowe: 15-28V DC · Napięcie wyjściowe: 13.8V DC · Max. prąd wyjściowy ciągły: 6A · Zabezpieczenie przeciążeniowe: 10A · Zabezpieczenie termiczne: 80 st. C · Zabezpieczenie wyjścia 24V: JEST · Pobór prądu bez obciążenia: < 10mA · Podłączenie: złącze AK · Wymiary: 160x75x28 mm	Zasilanie CB radia, radioodtwarzaczy lub innych urządzeń zasilanych z 12V w pojazdach z instalacją 24V
	PE-16 przetwornica napięcia	· Moc 150W · Napięcie wejściowe: 15-30V DC · Napięcie wyjściowe: 13.8V DC · Max. prąd wyjściowy ciągły: 12A · Zabezpieczenie przeciążeniowe: 16A · Zabezpieczenie termiczne: 75 st. C · Zabezpieczenie wyjścia 24V: JEST · Pobór prądu bez obciążenia: < 20mA · Podłączenie: śrubowe · Wymiary: 90x88x50 mm	Zasilanie CB radia, radioodtwarzaczy lub innych urządzeń zasilanych z 12V o mocy nie większej niż 150W w pojazdach z instalacją 24V
	PN-16 przetwornica napięcia	· Moc 150W · Szumy na wejściu: < 50mV · Szumy na wyjściu: < 20mV · Napięcie wejściowe: 15-30V DC · Napięcie wyjściowe: 13.8V DC · Max. prąd wyjściowy ciągły: 12A · Zabezpieczenie przeciążeniowe: 16A · Zabezpieczenie termiczne: 75 st. C · Zabezpieczenie wyjścia 24V: JEST · Pobór prądu bez obciążenia: < 20mA · Podłączenie: śrubowe · Wymiary: 90x88x50 mm	Radiokomunikacja profesjonalna dzięki wbudowanym filtrom - zasilanie profesjonalnych radii, radioodtwarzaczy lub innych urządzeń zasilanych z 12V o mocy nie większej niż 150W w pojazdach z instalacją 24V
	PE-25 przetwornica napięcia	· Moc 300W · Napięcie wejściowe: 15-30V DC · Napięcie wyjściowe: 13.8V DC · Max. prąd wyjściowy ciągły: 25A · Zabezpieczenie przeciążeniowe: JEST · Zabezpieczenie termiczne: JEST · Zabezpieczenie wyjścia 24V: JEST · Pobór prądu bez obciążenia: <20mA · Podłączenie: śrubowe · Wymiary: 170x88x50 mm	Wysokosprawna przetwornica impulsowa dużej mocy. Do zasilania urządzeń zasilanych z 12V o mocy nie większej niż 300W w pojazdach z instalacją 24V
	PE-30 przetwornica napięcia	· Moc 350W · Napięcie wejściowe: 15 - 30 VDC · Napięcie wyjściowe: 13.8 VDC · Max.Prąd chwilowy (10 min.): 30 A · Max.Prąd Ciągły: 20 A · Zabezpieczenie przeciążeniowe: TAK · Zabezpieczenie termiczne: 70 st.c · Zabezpieczenie wyjścia 24V: TAK · Pobór prądu bez obciążenia: <20mA · Podłączenie: zaciski śrubowe · Wymiary: 178x88x50	Wysokosprawna przetwornica impulsowa dużej mocy. Do zasilania urządzeń zasilanych z 12V o mocy nie większej niż 350W w pojazdach z instalacją 24V
	PE-40 przetwornica napięcia	· Moc 500W · Napięcie wejściowe: 20-30V DC · Napięcie wyjściowe: 13.8V DC · Max. spadek napięcia wyjściowego: 0.8V · Max. prąd wyjściowy ciągły: 40A · Zabezpieczenie przeciążeniowe: 45A · Zabezpieczenie termiczne: 70 st.C · Zabezpieczenie wyjścia 24V: JEST · Pobór prądu bez obciążenia: <20mA · Podłączenie: śrubowe · Wymiary: 255x88x50 mm	Wysokosprawna przetwornica impulsowa dużej mocy. Do zasilania urządzeń zasilanych z 12V o mocy nie większej niż 500W w pojazdach z instalacją 24V
	PU-200 przetwornica napięcia 12/24V	· Moc 200W · Napięcie wejściowe: 10-24V DC · Napięcie wyjściowe: 24V DC · Max. prąd wyjściowy ciągły: 10A · Zabezpieczenie przeciążeniowe: 14A · Zabezpieczenie termiczne: 70 st. C · Zabezpieczenie wyjścia: JEST · Pobór prądu bez obciążenia: < 50mA · Podłączenie: śrubowe · Wymiary: 103x88x50 mm	Przetwornica podnosząca napięcie z 12V do 24V. Zaostosoowanie w pojazdach z instalacją 12V do podłączenia urządzeń zasilanych z 24V nie przekraczających mocy 200W