

› Accessori per Millenium

Interfaccia Modbus RS485

- › Standard client/server Modbus RTU ampiamente utilizzato nell'industria
- › Possibilità di polarizzare o meno la rete Modbus in base alle proprie esigenze
- › Il connettore rimovibile consente di scollegare un prodotto senza staccare la rete
- › Include resistenza di fine linea
- › Collegamento diretto su morsetti a vite senza la necessità di accessori esterni



Interfaccia Modbus
RS485 P



Interfaccia Modbus
RS485

Guida alla scelta		
Tipo	Polarizzazione interna	Codice prodotto
Interfaccia Modbus RS485 P	Sì	MI485P
Interfaccia Modbus RS485	No	MI485

MI485P

MI485

Caratteristiche specifiche	
Colore	Grigio chiaro RAL 7035
Materiale	Polycarbonato
Tipo di terminale	Terminale di tipo europeo Dimensioni del filo da 1 x 24 a 12 Coppia di serraggio delle viti: 0.4 Nm, (3.54 lb. in)
Caratteristiche generali e ambientali	
Certificazione dei prodotti	CE, cURus
Conformità alla direttiva EMC (ai sensi di 2014/30/EU)	▪ CEI/EN 61000-6-1 (Ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera) ▪ CEI/EN 61000-6-2 (Ambienti industriali) ▪ CEI/EN 61000-6-3 (Ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera) ▪ CEI/EN 61000-6-4 (Ambienti industriali)
Temperatura di funzionamento	-20 °C → +55 °C (-4 °F → 131 °F)
Temperatura di stoccaggio	-30 °C → +70 °C (-22 °F → +158 °F)
Umidità relativa	10-95%, senza condensa
Altitudine massima di esercizio	Funzionamento: 2000 m Trasporto: 3000 m
Grado di inquinamento	Grado: 2 in conformità a CEI/EN 61131-2
Resistenza alle scariche elettrostatiche	Immunità alle scariche elettrostatiche CEI/EN 61000-4-2, livello 3
Resistenza alle correnti parassite HF (immunità)	▪ Immunità ai campi elettrostatici irradiati CEI/EN 61000-4-3, livello 3 ▪ Immunità ai transienti veloci (immunità burst) CEI/EN 61000-4-4, livello 3 ▪ Immunità ad impulso CEI/EN 61000-4-5 ▪ Radiofrequenza in modo comune CEI/EN 61000-4-6, livello 3
Emissioni irradiate e condotte	Classe B
Protocollo supportato	Modbus Server o Modbus Client (solo FBD)

Hai un progetto? Contattaci su www.crouzet.com

Descrizione:

Millenium è un controllore logico versatile e potente, progettato per soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di applicazioni industriali. La sua facilità d'uso e flessibilità lo rendono ideale per i professionisti dell'automazione.

L'elevata affidabilità e la precisione offerte lo rendono una scelta affidabile per le tue esigenze di automazione.


Per maggiori informazioni sui **Millenium** di Crouzet, visita la pagina www.crouzet.com

	MI485P	MI485
Compatibilità hardware	Qualsiasi base Millenium MX*****ET MX*****	
Potenza massima assorbita	0.5W	
Grado di protezione dell'involucro (in conformità con CEI/EN 60529)	IP 30	
Tipo	2 fili	
Terminazione di linea	Interno, collegabile tramite cablaggio	
Polarizzazione di linea	Inclusa	Non inclusa
Modalità di trasmissione	RTU 8 bit ASCII 7 bit	
Parità	Nessuna, pari, dispari	
Bit di stop	1 o 2	
Velocità di trasmissione	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 baud	
Indirizzi	Da 1 a 247	
Connettore compatibile (incluso con l'interfaccia)	Terminale tipo europeo 1 x 12 a 24 AWG	
Peso	10g	
Dimensioni (L x A x P) (mm)	40.6 x 17.9 x 13.7 mm (senza connettore)	

Dimensioni prodotto

Fronte e lato

Interfaccia Modbus RS485 e RS485P



1 Terminali di collegamento

Avvertenza:
Le informazioni tecniche contenute nei cataloghi sono fornite unicamente a titolo d'informazione e non costituiscono un impegno contrattuale. Crouzet e le sue filiali si riservano il diritto di effettuare, senza preavviso, tutte le modifiche opportune. È necessario consultarci per tutte le applicazioni particolari dei nostri prodotti ed è altresì compito dell'acquirente verificare con prove appropriate che il prodotto sia correttamente utilizzato (conformità del prodotto). La nostra garanzia non potrà essere valida in alcun caso, né la nostra responsabilità accertata per per tutte le applicazioni (come modifiche, aggiunte, uso combinato con altri componenti elettrici o elettronici, circuiti, sistemi di montaggio o qualunque altro materiale o sostanza inadeguata applicata sui nostri prodotti) che non siano state preventivamente approvate al fine della vendita da parte della nostra Società.