

# PRZETWORNICE DC UP

## DC UP PRO 120



## DC UP PRO 300



Elektroniczne przetwornice DC UP PRO 120 12/24V i DC UP PRO 300 12/24V to nowoczesne i bezzakłócenowe urządzenie przeznaczone do podwyższania napięcia instalacji samochodowych z 12 na 24V.

Charakteryzuje się bardzo niskim poziomem zakłóceń, bardzo stabilnym napięciem wyjściowym oraz szeregiem zabezpieczeń przepięciowych dzięki czemu idealnie nadaje się do zasilania urządzeń w pojazdach.

W tej serii zastosowano szereg usprawnień dzięki czemu udało się obniżyć temperaturę urządzeń w czasie pracy oraz obniżyć poziom zakłóceń.

| Prąd wyjściowy ciągły        | 6A (~120W)     | 15A (~300W) |
|------------------------------|----------------|-------------|
| Zakres napięcia wejściowego  | 9,5 - 15,5 VDC |             |
| Zakres napięcia wyjściowego  | 21 - 30 VDC    |             |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe | 30 - 33 VDC    |             |
| Zabezpieczenie podnapięciowe | 18 - 21 VDC    |             |
| Temperatura pracy            | 0 - 40         |             |