



Obudowy puste

## TG ABS 3023-9-to



### TG ABS 3023-9-to

Obudowy puste

**CUSTOMIZABLE**

302 x 232 x 90 mm

Numer artykułu: 10101301

Obudowy puste, Skrzynka: ABS, szary, podobny do RAL 7035, Pokrywa: poliwęglan, przezroczysty, z zatrzaskiem, z zabezpieczeniem zamknięcia pokrywy

IP67  
IP66

IK07



690V  
AC

1000V  
DC



## dane techniczne

### środki

|               |        |
|---------------|--------|
| Szerokość:    | 302 mm |
| Długość:      | 232 mm |
| wysokość:     | 90 mm  |
| Inner height: | 74 mm  |

### Material:

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Skrzynka:         | ABS, szary, podobny do RAL 7035 |
| Pokrywa:          | poliwęglan, przezroczysty       |
| Uszczelka:        | Poliuretan                      |
| Śruba do pokrywy: | Stal nierdzewna V2A, zatrzask   |
| Materiał:         | ABS                             |

## Akcesorium

DAE M12 - Element do kompensacji ciśnienia

LFR - Wiertło stopniowe

NS 35-283,5 - Szyna znormalizowana

TG ABL - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego

TG DVS-57 - Deckelverliersicherung

TG ISS - Zestaw zawiasów wewnętrznych

TG MPI-3023 - Płyta montażowa

TG MPS-3023 - Płyta montażowa

TG PST2 - Zestaw do plombowania

TS 15-283,5 - Szyna znormalizowana



Obudowy puste

## TG ABS 3023-9-to

### Inne atrybuty

|                                                                       |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Rodzaj ochrony:                                                       | IP66/IP67 – wg<br>EN60529 / DIN VDE<br>0470-1 |
| Wytrzymałość uderowa:                                                 | IK07 wg DIN EN<br>5012 / VDE 0470 cz.<br>100  |
| Stopień ochrony:                                                      | II – izolacja<br>ochronna wg VDE<br>0106      |
| Temperatura otoczenia (minimalna):                                    | -25 °C                                        |
| Temperatura otoczenia<br>(maksymalna):                                | 40 °C                                         |
| Temperatura otoczenia (24 godziny):                                   | 35 °C                                         |
| Znamionowe napięcie izolacji AC:                                      | 690 V                                         |
| Znamionowe napięcie izolacji DC:                                      | 1000 V                                        |
| Nie zawiera metali ciężkich:                                          | Tak                                           |
| bez PCW:                                                              | Tak                                           |
| nie zawiera silikonu:                                                 | Tak                                           |
| Wpusty przewodów:                                                     | Nie                                           |
| Badanie palności wg UL 94:                                            | HB wg UL94                                    |
| Badanie palności wg VDE:                                              | 650°C wg VDE<br>0471/ EN 60695                |
| Maks. wzgl. wilgotność powietrza w<br>temp. 25°C (przez krótki czas): | 95%                                           |
| Maks. wzgl. wilgotność powietrza w<br>temp. 40°C:                     | 50%                                           |
| Odporność na warunki<br>atmosferyczne:                                | Nie                                           |
| Moment obrotowy śruby pokryw:                                         | 1.5 N m                                       |