

1 SZCZYPCE DO GIĘCIA BLACHY

• METAL-SHEET BENDING PLIERS • КЛЕЩИ ДЛЯ РЕЗКИ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА




• Szerokość szczęk 60 mm

Kod	Rozmiar (mm)	
17391	280	10 / 20
17392	280	10 / 20
17393	260	10 / 20

2 IMADŁO MASZYNOWE, KĄTOWE

• CORNER VICE • ТИСКИ МАШИНЫЕ УГЛОВЫЕ



• Wykonane z wysokiej jakości stopu aluminium • Składane, dwukomponentowe rękojeści umożliwiające zwiększenie momentu dokręcania • Przyciski zamontowane w obudowie do szybkiego zwalniania zacisków • Gwint trapezowy • Pomoc montażowa przy zbijaniu i łączeniu połączeń kątowych 90°

Kod	Rozmiar (mm)	BOX	
31383	68	x	12

3 IMADŁA ŚLUSARSKIE STAŁE

• FIXED BENCH VICES • СЛЕСАРНЫЕ ТИСКИ НЕПОВОРОТНЫЕ



• Z kowadłem • Podstawa stała

Kod	Szerokość szczęk (mm)	Waga (kg)	BOX	
25507	75	4.0	x	4
25510	100	6.0	x	2
25512	125	8.5	x	2
25515	150	14.5	x	1

4 IMADŁA ŚLUSARSKIE OBROTOWE

• SWIVEL BENCH VICES • СЛЕСАРНЫЕ ТИСКИ ПОВОРОТНЫЕ



• Z kowadłem • Podstawa obrotowa

Kod	Szerokość szczęk (mm)	Waga (kg)	BOX	
25610	100	6.5	x	2
25612	125	9.0	x	2
25615	150	16.5	x	1