

SKINDICHT® SM-M

SKINDICHT® SM-M, controdadi metrici per fori passanti su custodie con pareti sottili



Resistenza meccanica



Buona resistenza chimica

Applicazione

In tutti i casi in cui il pressacavo deve essere controbloccato o le pareti sottili della custodia ammettono solo fori passanti.

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423

Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

Descrizione classe ETIM 5.0 : Controdado per pressacavo

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000940

ETIM 6.0 Class-Description: Controdado per pressacavo

Materiale:

Ottone, nichelato

Campo di temperatura:

da -60°C a +200°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



LAPP GROUP

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

SKINDICHT® SM-M

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Spessore (mm)	Misura della chiave SW mm	Ø esterno (mm)
SKINDICHT® SM-M				
52102998	M 6 x 1	3,2	10	11,1
52102997	M 8 x 1	4	13	14,4
52103000	M 12 x 1,5	3	15	16,5
52103010	M 16 x 1,5	3	19	20,9
52103020	M 20 x 1,5	3,5	24	26,4
52103030	M 25 x 1,5	4	30	33
52103040	M 32 x 1,5	4	36	39,6
52103050	M 40 x 1,5	5	46	50,6
52103060	M 50 x 1,5	5	60	65
52103070	M 63 x 1,5	5	70	77
52103071	M 75 x 1,5	8	85	95
52103072	M 90 x 2	10	102	114
52103073	M 110 x 2	12	124	135

Ultimo aggiornamento (03.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16