



Rura termokurczliwa 3,5:1 w odcinkach 1 m

TREDUX HA47 — grubościenna z klejem

Dzięki wysokiej wytrzymałości mechanicznej oraz odporności na warunki atmosferyczne, rury grubościenne TREDUX są wykorzystywane głównie do zastosowań bezpośrednio w ziemi.

Właściwości

- Grubościenna rura termokurczliwa z klejem
- Standardowa długość: 1 m
- Dostępność w wygodnych opakowaniach z możliwością użycia pojedynczych sztuk
- Do zastosowań energetycznych niskiego i średniego napięcia



TREDUX HA47 - zastosowanie w ziemi.




Szczegółowe informacje na temat opalarek znajdują się na stronie 529.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	do 3,5:1
Temperatura pracy	-55 °C do +110 °C
Min. temp. obkurczania	+120 °C
Temperatura topienia się kleju	+85 °C
Skurcz wzłużny	-10% max.
Wytrzymałość elektryczna	20 kV/mm
Palność materiału	Nieodporny na płomień

HF ✓

RoHS ✓



Rura termokurczliwa o skurczu 3,5:1 z klejem

TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Długość (L)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
TREDUX-HA47-19/6	19,0	6,0	2,70	1,0 m	10 szt.	Czarny (BK)	321-50190
TREDUX-HA47-33/8	33,0	8,0	3,20	1,0 m	5 szt.	Czarny (BK)	321-50330
TREDUX-HA47-45/12	45,0	12,0	4,10	1,0 m	4 szt.	Czarny (BK)	321-50450
TREDUX-HA47-51/16	51,0	16,0	4,10	1,0 m	2 szt.	Czarny (BK)	321-50510
TREDUX-HA47-68/22	68,0	22,0	4,10	1,0 m	1 szt.	Czarny (BK)	321-50680
TREDUX-HA47-85/25	85,0	25,4	4,30	1,0 m	1 szt.	Czarny (BK)	321-50850

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.