

Broszura informacyjna

71 01 250

KNIPEX CoBolt® XL

Kompaktowe szczypce tnące przegubowe



Szczypce tnące przegubowe teraz także z długimi rękojeściami do obsługi jedną i dwoma rękami

Nawet 40-krotne zwiększenie siły ręki.

- Cięcie przewodów o większych przekrojach i bardzo twardych materiałów z jeszcze większą siłą
- Maksymalna siła cięcia dzięki obsłudze dwiema rękami
- Wymagają o 60 % mniej siły w porównaniu ze zwykłymi nożycami tnącymi bocznymi o zwiększonym przełożeniu
- 40-krotne zwiększenie siły ręki dzięki specjalnej konstrukcji przegubu
- Z powierzchnią chwytającą pod złączem do chwytania i przeciągania drutów o średnicy od Ø 1,0 mm
- Precyzyjne ostrza hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC
- Ostrza proste
- Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

Nr art.	71 01 250
EAN	4003773079637
Szczypce	fosforanowane, czarne
Rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	485 g
Wymiary	250 x 55 x 20 mm

Technische Attribute

Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 5,6 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 4,0 mm
Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)	Ø 3,8 mm

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002689
ETIM 6.0	EC002689
proficl@ss 6.0	AAC440c002
UNSPSC 13.1	27111512

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

