

TERMSERIES TRZ 24VDC 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Moduł przekaźnikowy TERMSERIES, 2 zestyki przełączne, kompletne moduły obejmujące przekaźnik i element bazowy z cewkami AC/DC/UC, dostępne w różnych wariantach:

- Ze złączem odciągowym
- Ze stykiem AgNi
- Opcjonalnie z wejściem wielonapięciowym: 24...230 V UC
- Z różnego typu obwodami zabezpieczającymi na wejściu (dioda zwrotna, element RC)
- Podświetlany wypychacz

Ogólne dane do zamówienia

Typ	TRZ 24VDC 2CO
Nr zam.	1123610000
Wykonanie	TERMSERIES, łączniki do przekaźników, Liczba styków: 2, zestaw przełączny, AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC $\pm 20\%$, prąd trwały: 8 A, złącze sprężynowe
GTIN (EAN)	4032248905959
J. op.	10 pc(s).

**TERMSERIES
TRZ 24VDC 2CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	12,8 mm	Wysokość	90 mm
Głębokość	88 mm	Waga netto	59 g

Temperatury

Wilgotność	5–95% wilgotności wzgl., $T_u = 40\text{ °C}$, bez kondensacji	Temperatura pracy	-40 °C...+60 °C
Temperatura magazynowania	-40 °C...+85 °C		

Wejście

Natężenie zadziałania zwolnienia, typ.	10 mA / 3 mA DC	układ ochronny	zintegrowana dioda zabezpieczająca, Zabezpieczenie przez pomieszczeniem biegunów
Znamionowe napięcie sterowania	24 V DC $\pm 20\%$	Prąd znamionowy DC	20 mA
moc znamionowa	500 mW	Napięcie zadziałania zwolnienia, typ.	18 V / 3.5 V DC
Wskazanie statusu	LED zielony		

Wyjście

znamionowe napięcie załączające	250 V AC	Napięcie łączeniowe AC, max.	250 V
Napięcie łączeniowe DC, max.	250 V	prąd trwały	8 A
Początkowy prąd rozruchowy	15 A / 4 s	AC switching capacity (resistive), max.	2000 VA @ 250 V
DC switching capacity (resistive), max.	192 W @ 24 V	Opóźnienie włączenia	< 8 ms
Opóźnienie wyłączenia	< 10 ms	min. moc włączalna	10 V / 100 mA
max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym	0,1 Hz		

Dane zestyku

Liczba styków	2	wersja styku	zestyk przełączny
Materiał styków	AgNi	Żywotność mechaniczna	30 X 10 ⁶ układów

Dane ogólne

Metoda wykonywania złącz	złącze sprężynowe	Wilgotność	5–95% wilgotności wzgl., $T_u = 40\text{ °C}$, bez kondensacji
Klasa palności wg UL 94	V-0		

Koordinacja izolacji

Odstęp wejście – wyjście po izolacji oraz izolacyjny powietrzny	$\geq 5,5\text{ mm}$	Wytrzymałość dielektryczna wejście – wyjście	1,2 kV _{efekt.} / 5 s
Wytrzymałość napięciowa styk styk	2,5 kV _{efekt.}	Napięcie znamionowe	300 V
wytrzymałość napięciowa względem szyny nośnej	4 kV _{ef} / 1 Min.	udarowe napięcie wytrzymywane	6 kV (1,2/50 μ s)
Stopień ochrony	IP 20	Stopień zanieczyszczenia	2
Kategoria przepięciowa	III		

**TERMSERIES
TRZ 24VDC 2CO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Dane techniczne**Inne dane techniczne**

Wykonanie	układ ochronny	zintegrowana dioda zabezpieczająca, Zabezpieczenie przez pomieszczeniem biegunów
	Łączniki do przekaźników	
Wskazanie statusu	LED zielony	

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Nr certyfikatu (GERMLLOYD)	47053-12	Nr certyfikatu (cULus)	E141197
Normy	DIN EN 50178		

Dane przyłączeniowe

Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	8 mm	Metoda wykonywania złącz	złącze sprężynowe
Strefa zacisku, przyłącze znamionowe, min.	0,14 mm ²	Zakres przyłączeniowy, przyłącze znamionowe, max.	1,5 mm ²
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego	1,5 mm ²		

Klasyfikacje

eClass 6.2	27-37-16-01	eClass 7.1	27-37-16-01
------------	-------------	------------	-------------

Wskazówki do produktów

Tekst wskazówki dane do zamówienia	Przełącznik zapasowy Typ: RCL424024 Nr zam.: 4058570000
Tekst wskazówki Dane techniczne	Akcesoria i rysunki wymiarowe: patrz karta Akcesoriów TERMSERIES.

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie


Deklaracja zgodności	K474_08_12.pdf
PDF	Operating Instructions
	model 3D

TERMSERIES
TRZ 24VDC 2CO


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki


Schemat połączeń




DC load limit curve



Electrical service life



Rysunek wymiarowy



TERMSERIES TRZ 24VDC 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Type codes

