TRIDONIC

Driver LC 36W 850-900mA flexC R ADV2

Seria advanced round




Opis produktu
_ Wbudowany driver LED o stałym wyjściu
_ Stałoprądowy LED driver
_ Do opraw oświetleniowych o klasie ochronności I i II
_ Możliwość ustawienia prądu wyjściowego 850 lub 900 mA
_ Sprawność do 90 %
_ Dla temperatur otoczenia aż do 60°C
_ Nominalna żywotność 50 000 godz. (przy temp. 50°C)
_ Gwarancja 5 lat

Właściwości obudowy
_ Obudowa: poliwęglan, biała
_ Stopień ochrony IP20

Funkcje
_ Zabezpieczenie przeciążeniowe
_ Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
_ Zabezpieczenie przed pracą bez obciążenia

Typowe zastosowania
_ Do oświetlenia punktowego, typu track light i ściennego dla sklepów detalicznych oraz obiektów hotelarskich i turystycznych

Strona internetowa
http://www.tridonic.pl/28003213




Spotlights | Downlights | Linear | Area | Floor | Wall | Free-standing | Street | Decorative | High bay

Driver LC 36W 850-900mA flexC R ADV2

Seria advanced round

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.



Informacje dotyczące zamówienia

Typ	Numer produktu	Opakowanie, karton	Opakowanie, paleta	Ciężar jednostkowy
LC 36/850-900/40 flexC R ADV2	**28003213**	200 szt.	4.800 szt.	0,111 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie zasilania	220 – 240 V
Zakres napięcia AC	198 – 264 V
Częstotliwość zasilania	50 / 60 Hz
typ. sprawność. (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) ①	90 %
λ (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) ①	0,95
Tolerancja prądu wyjściowego ②	± 7,5 %
Maks. wyjściowy prąd szczytowy	921 mA
Maks. napięcie wyjściowe (U-OUT)	50 V
THD (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) ①	< 15 %
Typ. tętnienie prądu (przy 230 V, 50 Hz, pełnym obciążeniu)	± 5 %
Wyjście P_ST_LM (przy pełnym obciążeniu)	≤ 1
Wyjście SVM (przy pełnym obciążeniu)	≤ 0,4
Czas uruchomienia (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	≤ 0,5 s
Czas wyłączenia (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	≤ 0,5 s
Czas podtrzymania przy braku zasilania (wyjście)	0 s
Temperatura otoczenia ta (przy żywotności 50000 h)	50 °C
Temperatura przechowywania ts	-20 … +60 °C
Odporność sieci zasilającej na zakłócenia impulsowe	1 kV
Odpowiednie do impulsów typu surge w sieci zasilającej (pomiędzy L - N)	1 kV
Odpowiednie do impulsów typu surge w sieci zasilającej (pomiędzy L/N - PE)	2 kV
Żywotność	do 50.000 h
Gwarancja	5 Rok (lata)
Wymiary dł. x szer. x wys.	65 x 65 x 25 mm

Znak jakości

IP20 SELV RoHS

Normy

EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384

Szczegółowe dane techniczne

Typ	Prąd wyjściowy ②	Min. napięcie przewodzenia	Maks. napięcie przewodzenia	Maks. moc wyjściowa	Typ. pobór mocy (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	Typ. pobór prądu (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	maks. temperatura tc	Temperatura otoczenia ta	Iout select
LC 36/850-900/40 flexC R ADV2	850 mA	24 V	40 V	34 W	40 W	180 mA	90 °C	-20 … +60 °C	open
LC 36/850-900/40 flexC R ADV2	900 mA	24 V	40 V	36 W	42 W	200 mA	90 °C	-20 … +60 °C	short

① Wynik testu przy 900 mA.
② Prąd wyjściowy to wartość średnia.