

DANE TECHNICZNE - cd.

Rezystancja izolacji	> 10 M Ω , 500 V
Położenie pracy	dowolne
Temperatura pracy	- 20°C ÷ + 60°C
Stopień ochrony	IP 20
Poziom zakłóceń	N
Listwa zaciskowa	2,5 mm ²
Wymiary obudowy	68 x 48 x 30 mm (bez uchwytów mocujących)
Waga	60 g

WARUNKI GWARANCJI

1. Z.E. POLLIN zapewnia użytkownika o dobrej jakości urządzenia.
2. Okres gwarancji trwa **3 lata** licząc od daty sprzedaży sprzętu nabywcy.
3. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy uszkodzony wyrób dostarczyć do producenta z opisem reklamacji – na koszt producenta.
4. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
 - a) samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych,
 - b) eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi.
5. **Producent nie odpowiada za skutki powstałe w wyniku uszkodzenia się urządzenia.**

☆☆☆

KARTA GWARANCYJNA

..... Data produkcji	 Data sprzedaży
..... Pieczęć punktu sprzedaży	 Podpis sprzedawcy

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY BZ-100

*3 lata
gwarancji*

 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
 ZAKŁAD ELEKTRONICZNY
POLLIN

 02-793 Warszawa, ul. J. Żabińskiego 4
 Tel./fax: +48 22 649 94 90; +48 22 648 55 5; Tel. kom.: 0 - 502 208 115
 www.pollin.pl, e-mail: pollin@pollin.pl

☆☆☆☆☆

ZASTOSOWANIE i BUDOWA

Sygnalizator akustyczny *BZ-100* jest urządzeniem, które po podaniu zasilania emituje silny pulsujący lub ciągły sygnał dźwiękowy. Niewielkich rozmiarów obudowa przeznaczona jest do mocowania do podłoża. Wykonana jest ona z tworzywa samogasnącego i posiada listwę zaciskową do podłączenia przewodów zasilających. Źródłem dźwięku jest wysokowydajny przetwornik piezoelektryczny. Sygnalizator może być zastosowany do alarmowania, ostrzegania, informowania itp., a jego donośny dźwięk będzie słyszalny nawet w głośnym otoczeniu.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	230 V AC 50 Hz
Napięcie robocze	90 ÷ 260 V AC
Znamionowy pobór mocy	ok. 1 W
Typ sygnału akustycznego	przerwany / ciągły
Częstotliwość dźwięku	2,4 ÷ 3,9 kHz
Głośność	100 dB / 30 cm