MURR ELEKTRONIK
stay connected


Moduł sieciowy Cube20 DO16 2A

Moduł rozszerzający
DO16 - (E)

Link do produktu

Ilustracje





Ilustracja zastępcza

Dane ogólne	
Typ montażu	Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -20...+85 °C)
Stopień ochrony	IP20
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	117×56×47 mm
Wyjście	
Obciążenie lampowe	40 W
Separacja galwaniczna	500 V DC między wyjściami i komunikacją wewnętrzną
Zasilanie aktuatora UA	24 V DC (EN 61131-2), max. 12 A
Prąd przełączania na wyjście	max. 2 A
Komunikacja wewnętrzna	
Pobór prądu	max. 25 mA
Zasilanie modułu	przez połączenie systemowe
Przyłącza	
Magistrala sieciowa	Złącze taśmowe płaskie
Zasilanie Czujnik/Aktuator	8× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Porty I/O	16× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm²
Diagnostyka	
Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	nie
Zwarcie i przeciążenie	tak

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 26.05.2022

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Dane handlowe	
EAN	4048879049306
eClass	27242604
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	CZ

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 26.05.2022