



LNH2250M

Wkładka bezp. nożowa typ NH2 gG wsk.podwójny 250A 500V

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Charakterystyka wyzwalania	gG
----------------------------	----

Charakterystyka elektryczna

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn	120 kA
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	500 V
Typ napięcia zasilającego	AC

Prąd

Prąd zwarciovy umowny	120 kA
Prąd znamionowy In	250 A

Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	gG
Wielkość wkładki bezpiecznikowej	NH2C

Wymiary

Głębokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	72.5 mm
Szerokość produktu	49 mm

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	20.6 W
--	--------

Norma

Dopuszczenia / atesty	VDE, EAC
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Warunki użytkowania

Izolowany	No
-----------	----

Oznaczenie

Grupa urządzeń	LNH
----------------	-----