



Termopara płaszczeniowa z wtyczką mini

Seria 20-TOM


Termopary płaszczeniowe serii 20-TOM charakteryzują się dużą odpornością na drgania i wibracje oraz wysoką elastycznością przy średnicach poniżej 3mm.

Termopary wytwarzają napięcie [mV] bezpośrednio zależne od mierzonej temperatury oraz typu termopary (J, K, S itd.).

Zależność napięcia od temperatury określona jest w Normie IEC 60584.

Termopary wykonywane są głównie w 1 klasie dokładności wg IEC 60584 oraz posiadają izolowaną spoinę pomiarową.

Na życzenie produkowane są inne wersje, np.: spoina uziemiona lub eksponowana.



W skład serii 20-TOM wchodzi następujące termopary:

- Termopary płaszczeniowe z przewodem
- Termopary płaszczeniowe z głowicą przyłączeniową
- Termopary płaszczeniowe z wtyczką
- Termopary płaszczeniowe z gniazdem
- Termopary płaszczeniowe z wolnymi końcami

Oznaczenie	
Typ czujnika	20-30350599-1000
Nr artykułu	12000841

Termopara płaszczeniowa zakończona wtyczką mini typ K

Parametry techniczne

Typ termopary	1xNi-CrNi/ K
Spoina pomiarowa	izolowana
Zakres pomiarowy	-40...+1000°C
Klasa dokładności	Klasa 1 wg IEC 60584
Długość nominalna	1000 mm
Średnica	3 mm
Materiał płaszcza	Inconel 2.4816
Zakończenie	wtyczka mini typ K
Max. temp. pracy wtyczki	+200°C

Akcesoria montażowe, śrubunki, kołnierze, osłony montażowe, wtyczki i gniazda zamieszczone są w innych kartach katalogowych oraz na stronie internetowej.