



Model: **AK-SC-E14**



Kod produktu	AK-SC-E14
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Ilość faz	1 faza
Maksymalne natężenie prądu	32 A
Złącze zasilania	Złącze żeńskie Type 2 (IEC 62196-2)
Platerowane wtyczki	Srebro
Kolor produktu	Biały
Wymiary produktu (L x W x H)	260 x 70 x 65 mm
Waga netto	363 g
Kod EAN	5901720139498



Opis

Wtyczka Type 2 Akyga® AK-SC-E14 jest doskonałym rozwiązaniem dla tych, którzy stoją przed wyzwaniem naprawy lub wymiany uszkodzonego kabla, ładowarki lub adaptera EVSE. Pomoże przywrócić pełną funkcjonalność urządzeniom **do ładowania pojazdów elektrycznych**, których złącze ładowania Type 2 uległo awarii. Złącze to jest szeroko stosowane w samochodach elektrycznych wyprodukowanych na rynek europejski.

Wtyczka żeńska Type 2 została wykonana z materiałów o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, takich jak upadki czy nacisk, co zapewnia trwałość i niezawodność na lata. Zastosowane w niej **posrebrzane piny** zapewniają dodatkową ochronę przed korozją oraz pozwala na **obciążenie prądem do 32 A**.

Do zestawu dołączono rezystor o wartości 220 Ω, kluczowy dla poprawnego procesu ładowania. Dla zagwarantowania bezpieczeństwa i optymalnego działania systemu, instalacja wtyczki powinna być wykonana przez fachowca z odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą. Nieprawidłowe zamontowanie elementu może prowadzić do poważnych konsekwencji, włączając w to uszkodzenia materialne czy zagrożenia dla zdrowia i życia, na przykład w wyniku porażenia prądem.