



i17-SA213

i17S

ELEKTROMEKANİK GÜVENLİK SVİCİ

SICK
Sensor Intelligence.



Aktüatör teslimat içeriğinde bulunmamaktadır



Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
i17-SA213	6025067

Aktüatörü ayrıca sipariş ediniz. Ayrıntılar için "Aksesuar" bölümüne bakınız.

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/i17S

Ayrıntılı teknik bilgiler

Özellikler

Tetiklendiği için kapalı kontak sayısı	2
Normalde açık kontak sayısı	1
Tutma kuvveti	≤ 12 N
Aktive etme frekansı	≤ 7.200 /h
Çalıştırma yönleri	3
Yaklaşma hızı	≤ 10 m/min

Emniyet tekniği parametreleri

B _{10d} -değeri	2 x 10 ⁶ Bağlantı şeması (Düşük yükte)
Yapı türü	Yapı türü 2 (EN ISO 14119)
Aktüatörün kodlama kademesi	Düşük kodlama kademesi (EN ISO 14119)
Hata durumunda emniyetli durum	Sivirdahili bir hata algılama sistemine sahip değildir ve hata durumunda güvenli bir duruma geçemez. Hata algılama, bağlı güvenlik odaklı mantık ünitesi ile gerçekleşir.

Fonksiyonlar

Güvenli seri bağlantı	Yok, sadece tek kablolama (teşhis ile)
-----------------------	--

Arayüzler

Bağlantı tipi	Hat girişi, 3 x M20
Çapraz kablolama	≤ 1,5 mm ²

Elektriksel veriler

Anahtarlama prensibi	Ağır çekim anahtarlama elemanı
Kullanım kategorisi	AC-15/DC-13 (IEC 60947-5-1)
Ölçülen işletim akımı (işletim gerilimi)	3 A (240 V AC) 2 A (24 V DC)
Nominal izolasyon gerilimi U _i	240 V
Anma darbe gerilimi dayanımı U _{imp}	2.500 V

Kısa devre koruması	2 A gG
Anahtar gerilimi	≥ 5 V DC
Devre değiştirme akımı (devre değiştirme gerilimi)	≥ 5 mA (5 V DC)

Mekanik veriler

Ağırlık	+ 0,19 kg
Gövde malzemesi	Termoplastik, cam lifiyle güçlendirilmiş
Mekanik çalışma süresi	1 x 10 ⁶ Bağlantı şeması


Ortam verileri

Koruma sınıfı	IP67 (IEC 60529)
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20 °C ... +80 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C ... +80 °C

Sınıflandırmalar


eCl@ss 5.0	27272602
eCl@ss 5.1.4	27272602
eCl@ss 6.0	27272602
eCl@ss 6.2	27272602
eCl@ss 7.0	27272602
eCl@ss 8.0	27272602
eCl@ss 8.1	27272602
eCl@ss 9.0	27272602
eCl@ss 10.0	27272602
eCl@ss 11.0	27272602
eCl@ss 12.0	27272602
ETIM 5.0	EC002592
ETIM 6.0	EC002592
ETIM 7.0	EC002592
ETIM 8.0	EC002592
UNSPSC 16.0901	39122205

Teknik çizim (Ölçüler mm cinsindedir)






Anahtarlama yolu diyagramı

Aktüatörün dışarı çekilmesi durumunda kontakların gösterimi (tamamen takılı = 0 mm)



Anahtarlama elemanları

	Actuator inserted	Actuator removed
		
Switching element 21		

Switching element 21:

2 positive action N/C contacts + 1 N/O contact

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekildeki kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com