

TAŚMY MIEDZIANE PLECIONE

BUDOWA:

TPc – taśma miedziana, pleciona z miedzi miękkiej, cynowanej Cu-ETP1

ZASTOSOWANIE:

Przewód elektryczny, uziemiający, giętki, przeznaczony do ruchomych połączeń urządzeń elektrycznych pracujących w obwodach prądu zmiennego i stałego, odporny na cykliczne przegięcia.

CHARAKTERYSTYKA:

- **Materiał żyły:** miedź cynowana, gatunek Cu-ETP1 (E-Cu)
wg PN-EN 13602 cynowany
- **Konstrukcja:** uzależniona od przekroju;
tolerancja drutu wg. DIN 46 431
- **Opakowanie:** krążki 25m

Przewód spełnia wymagania dyrektywy **RoHS** 2011/65/EU

Przekrój znamionowy	Konstrukcja przewodu	Znamionowe wymiary zewnętrzne		Rezystancja		Maksymalny prąd dopuszczalny
mm ²	mm x n	mm		Ω/km		A
0,5	(0,10x4) x 16	2,0 x 0,5	±10 %	40,67	±5%	10
1,1	(0,15x4) x 16	3,0 x 1,0		18,38		15
2,3	(0,15x8) x 16	4,5x 1,0		9,31		30
7,5	(0,20x10) x 24	10,0 x 1,5		2,71		63
8,3	(0,20x11) x 24	11,0 x 1,5		2,46		90