



Krypslang 3:1 flexibel och transparent

TF34

Skyddar ledar- och kabelmärkning. Den transparenta krypslangen skyddar exempelvis elektroniska komponenter och gör besiktning och/eller avläsning av märkningen möjlig.

Egenskaper och fördelar

- Transparent, mycket flexibel polyolefinslang
- Skyddar exempelvis kabelmärkning
- Fem storlekar täcker ett brett spektrum av diametrar vilket ger reducerat lager
- Halogenfri



TF34 transparent krypslang med 3:1 krympradie som passar för ett större urval av applikationer.



Till hemsidan!



Värme krypslang 3:1

MATERIAL	Polyolefin, tvärbunden (PO-X)
Krympförhållande	3:1
Temp. område	-55 °C till +135 °C
Min. krymptemp	+110 °C
Längdkrympning	-5 % max
Genomslagshållfasthet	46 kV/mm
Brännbarhetsklass	Ej flammhämmande

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Vägg tjockl (WT)	Rulllängd	Färg	Rek. verktyg	E-nr	Art nr.
TF34-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	30 m	Transparent (CL)	30-33	07 772 40	333-30153
TF34-3/1	3,0	1,0	0,50	30 m	Transparent (CL)	30-33	07 772 41	333-30303
TF34-6/2	6,0	2,0	0,70	30 m	Transparent (CL)	30-33	07 772 42	333-30603
TF34-9/3	9,0	3,0	0,80	30 m	Transparent (CL)	30-33	07 772 43	333-30903
TF34-12/4	12,0	4,0	0,85	30 m	Transparent (CL)	30-33	07 772 44	333-31203
TF34-18/6	18,0	6,0	1,00	30 m	Transparent (CL)	30-32	07 772 45	333-31803
TF34-24/8	24,0	8,0	1,20	30 m	Transparent (CL)	30-32	07 772 46	333-32403
TF34-40/13	40,0	13,0	1,25	30 m	Transparent (CL)	30-32	07 772 47	333-34003

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.

Rekommenderat verktyg				
	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

För mer information om verktyg, se kapitel Monteringsverktyg.