


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-E3/1M



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Zasięg działania

[mm]

320

OKF

Zasięg działania

[mm]

40

OOF

Zasięg działania

[mm]

200

OUF

Zasięg działania

[mm]

40

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

Dane mechaniczne

Waga

[g]

63

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Średnica głowicy pomiarowej [mm]

3

E20080



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-E3/1M

Długość	[mm]	1000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	20; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu		①
Materiał		Adapter: ABS
Materiał światłowodu		szkło
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		aluminium
Akcesoria		
Dostarczane elementy		E20102
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.