



Guaina termorestringente 3:1 flessibile e trasparente

TF34

Protegge cavi e marcacavi a rischio di usura, permettendo ugualmente l'ispezione visiva delle parti ricoperte. Protegge i componenti elettronici consentendone l'identificazione.

Caratteristiche del prodotto

- Guaina trasparente in poliolefina
- Protegge perfettamente l'identificazione dei cavi
- Con rapporto di restringimento 3:1 per ridurre le quantità a stock
- Zero alogeni



La guaina trasparente TF34 con un fattore di restringimento 3:1 è ideale per un'ampia gamma di applicazioni.

MATERIALE	Poliolefina reticolata (PO-X)
Rapporto di restringimento	3:1
Temp. di esercizio	da -55 °C a +135 °C
Temp. min restringimento	+110 °C
Restringimento lineare	-5 % max.
Rigidità dielettrica	46 kV/mm
Resistenza al fuoco	non ritardante di fiamma



Guaina termorestringente 3:1



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Lungh. bobina	Colore	Utensili	UNS
TF34-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	30 m	Trasparente (CL)	30-32	333-30153
TF34-3/1	3,0	1,0	0,50	30 m	Trasparente (CL)	30-32	333-30303
TF34-6/2	6,0	2,0	0,70	30 m	Trasparente (CL)	30-32	333-30603
TF34-9/3	9,0	3,0	0,80	30 m	Trasparente (CL)	30-32	333-30903
TF34-12/4	12,0	4,0	0,85	30 m	Trasparente (CL)	30-32	333-31203
TF34-18/6	18,0	6,0	1,00	30 m	Trasparente (CL)	30-32	333-31803
TF34-24/8	24,0	8,0	1,20	30 m	Trasparente (CL)	30-32	333-32403
TF34-40/13	40,0	13,0	1,25	30 m	Trasparente (CL)	30-32	333-34003

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Utensili consigliati

30	31	32
H5002	H5004	E4500

Per ulteriori informazioni sugli utensili fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori.