

HITRONIC® POF DUPLEX BUFFERED FIBRES

Włókna z tworzywa sztucznego w formie podwójnych żył w płaszczu polietylenowym

HITRONIC® POF wersja kabla duplexowego PE z podwójnymi włóknami buforowymi POF z buforem PE, J-V2Y 2x1P980/1000

Info

Do bezpośredniego montażu złącz



Niska waga



Bezhalogenowe

Korzyści

Długość trasy transmisji do 70m

Odpowiedni do bezpośredniego montażu złącza

Łatwa obsługa

Brak przesłuchów

Ochrona EMC

Zakres zastosowania

Plastikowe włókna światłowodowe do użycia przemysłowego w optycznej transmisji sygnału

Przeznaczony dla połączeń nieruchomych w szafach sterowniczych, kanałach kablowych lub rurach z umiarkowanym obciążeniem mechanicznym

Niskie obciążenia mechaniczne

Identyfikacja poprzez białe punkty

Cechy produktu

Bezhalogenowe

Niska masa

Wysoka giętkość

HITRONIC® POF DUPLEX BUFFERED FIBRES

Budowa produktu

Światłowód polimerowy (POF)
Przewód podwójny
Płaszcz żyły PE
Bez płaszczu zewnętrznego
Kolor czarny

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000034 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód światłowodowy
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000034 ETIM 6.0 Class-Description: przewody światłowodowe
Wymiary:	Przewód typu duplex 2x2.2mm
Oznaczenie żył:	Czarno-czarny z białymi punktami
Typ włókna:	POF - 1P 980/1000
Standardowy opis:	J-V2Y
Typ światłowodu:	Materiał rdzenia: PMMA Materiał okładziny: fluoropolimery
Dopuszczalny promień gięcia:	$\geq 10 \times$ średnica zewnętrzna
Dopuszczalna siła rozciągająca:	Połączenie nieruchome: 10 N Krótkotrwale: 30 N
Zakres temperatury:	Warunki robocze: od -55°C do +85°C Montaż: od -10°C do +50°C

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

HITRONIC® POF DUPLEX BUFFERED FIBRES

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Typ włókna	Liczba włókien	Średnica zewnętrzna [mm]	Waga [kg/km]
28000002	HITRONIC® POF DUPLEX PE	980/1000 POF	2	2,2	7,6