

Qoltec Zasilacz PCI-E 1850W | 80 Plus Platinum | Gaming Miner

Kod produktu: 50350

Zasilacz PCI-E to urządzenie charakteryzujące się niezawodnością. Zapewnia bezawaryjną pracę podłączonego komputera. Dodatkowo oferuje:
- wydajny system chłodzenia,
- szereg zabezpieczeń,
- jakość potwierdzoną certyfikatami

Zadbaj o prawidłowe zasilanie

www.qoltec.pl/files/help_files/file-50350-opis1.jpg" alt="PCI-E 1850W" align:="left">
Motorem napędzającym urządzenie do działania są jego komponenty. W przypadku zarówno komputera, jak i koparki są to: płyta główna, karta graficzna, procesor i inne elementy. **Aby zapewnić prawidłowe i bezawaryjne działanie wszystkich podzespołów musisz zadbać o ich właściwe zasilanie.** Im bardziej wymagające komponenty tym bardziej wydajnego zasilacza potrzebujesz. Marka **Qoltec** przygotowała dla Ciebie szeroki wybór produktów wśród który znajdziesz odpowiedni dla siebie model.

KOPANIE I OSZCZĘDZANIE

www.qoltec.pl/files/help_files/file-50350-opis2.jpg" alt="PCI-E 1850W" align:="left">
Brzmi niewiarygodnie prawda? **Z nami jest to możliwe.**
Wysoką sprawność energetyczną potwierdza standard **80 PLUS Platinium -** oznacza to, iż w trakcie pracy zasilacza więcej energii jest wykorzystywane do zasilania podzespołów komputerowych**, a mniej rozpraszane w postaci ciepła**. Zasilacz automatycznie osiąga niższe **temperatury pracy, chłodzenie** jest znacznie bardziej ciche**, a Ty cieszysz się oszczędnościami w rachunkach za prąd.**

Zapewnij odpowiednią moc

www.qoltec.pl/files/help_files/file-50350-opis3.jpg" alt="Zasilacz PCI-E 1850W" align:="left">
Zadaniem zasilacza **PCI-E** jest dostarczenie stabilnego napięcia do urządzenia. Ponadto nasz produkt oferuje:
- **moc 1850W:** pozwalającą na zastosowanie zasilacza w koparkach kryptowalut lub wydajnych systemach komputerowych,
- **aktywny system chłodzenia:** niezwykle wydajny podczas pracy,
- **system zabezpieczeń:** przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe, przeciwprzeciążeniowe,
- **30000 godzin bezawaryjnej pracy:** to gwarancja najwyższej jakości,
- **jakość potwierdzoną certyfikatami:** CE, RoHS,
- **eco box: -** nasza firma dokłada wszelkich starań, by jak najlepiej chronić środowisko tym samym prezentowany model zapakowany jest w elegancki box ulegający biodegradacji.

Chłodzenie aktywne

www.qoltec.pl/files/help_files/file-50350-opis4.jpg" alt="szafa rack" align:="left">
Zasilacze z systemem chłodzenia aktywnego są **niezwykle wydajne** i stosowane w **komputerach lub koparkach kryptowalut o dużej mocy.** Zasada ich działania jest bardzo prosta i **polega na ciągłej pracy wentylatora** znajdującego się wewnątrz urządzenia.

Zaufanie potwierdzone gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania.** Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

Dane techniczne

Producent	Qoltec
Moc	1850 W
System chłodzenia	Wentylator 60 mm
Poziom efektywnosci	80 Plus Platinum
Wejście AC	180 - 240V, 9 A, 47 - 63 Hz
Bezpiecznik	25 A
Standard	PCI-E
System korekcji współczynnika mocy	Aktywny (PFC)
MTBF	30000 godzin
Specyfikacja złączy	PCI-E 6 pin – 10 szt
Zabezpieczenia	Przed zbyt wysokim napięciem (OVP) Przed zbyt wysokim prądem (OCP) Przed przeciążeniem (OPP) Przeciwzwarciowe (SCP) zabezpieczenie przed przegrzaniem (OTP)
Zastosowanie	Koparki kryptowalut, wydajne stacje robocze dla rozwiązań graficznych, AI oparte na GPU, serwery
Uwagi	Dodatkowa specyfikacja złączy znajduje się w zakładce "POMOC" Zasilacze ATX przeznaczone tylko do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych.
Kolor	Szary
Wymiary (G/D x Sz x W)	63 x 267 x 111 mm
Zawartość opakowania	Zasilacz PCI-E Karta gwarancyjna
Głębokość / Długość opakowania [mm]	155
Szerokość opakowania [mm]	350
Wysokość opakowania [mm]	75
Waga netto	1,7000 kg
Waga brutto	1,8250 kg
Informacje dodatkowe	Ze względu na proces technologiczny długości przewodów mogą się różnić +/- 5-10%
Certyfikat	CE, ROHS
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878503509

NAPIĘCIE	12V	5VSB
PRĄD	155A / 1850W	2.5A / 12.5W