


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M



1 soczewka szklana

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Aplikacja

Do stosowania w środowisku przemysłowym

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Zasięg

[mm]

400

OBF

Zasięg

[mm]

900

OCF (High Power)

Zasięg

[mm]

4000

OO50

Zasięg

[mm]

1600

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...70

Dane mechaniczne

Waga

[g]

47,5

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M4

E20753



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

Długość	[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	30
Układu światłowodu		●
Wymiary rdzenia	[mm]	1
Materiał światłowodu		PMMA
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		PE
Akcesoria		
Dostarczane elementy		Nakrętka heksagonalna: 4 x M4 podkładki zębate: 4
Akcesoria (opcjonalne)		Obcinacz do światłowodów:, E20600
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.