Adapter kabla Y D-Sub9 1 x żeński na 2 x męski ze śrubami 30 cm

Opis

Ten rozdzielacz firmy Delock rozdziela i łączy sygnały żeńskiego złącza D-Sub9 z dwoma męskimi złączami D-Sub9. Wszystkie dziewięć linii sygnałowych jest dostępnych w stosunku 1:1 do transmisji danych za pomocą tego kabla Y. Dzięki temu rozdzielacz nadaje się do podłączenia komputera, maszyny, drukarki itp.



Numer artykułu 67160

EAN: 4043619671601

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  1 x żeński szeregowy D-Sub9 ze śrubami
  2 x męski szeregowy D-Sub9 ze śrubami
- Przypisanie styków: 1:1
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Typ śrubek: #4-40 UNC
- Izolator: PVC
- Kolor: beżowy
- Średnica kabla: ok. 5 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 30 cm

Zawartość opakowania

- Adapter

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Ogólne

Specyfikacja:	RS-232 (EIA / TIA)
Obsługiwany system operacyjny:	Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Interfejs

Złącze 1:	1 x 9-pinowe D-Sub żeński
Złącze 2:	1 x 9-pinowe D-Sub męski
Złącze 3:	1 x 9-pinowe D-Sub męski

Właściwości fizyczne

Długość kabla:	30 cm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**