

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

P CLAS A 40 FR 5.2 W/2700K E27

PARATHOM DAYLIGHT SENSOR CLASSIC A | Specjalne lampy LED z czujnikiem światła w kształcie klasycznej żarówki



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w oprawach zewnętrznych (co najmniej IP65)
- Tam, gdzie w nocy oświetlenie musi być stale włączone

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Krótki okres zwrotu inwestycji dzięki niskiemu zużyciu energii i niskim kosztom konserwacji
- Energooszczędne rozwiązanie oświetleniowe dzięki automatycznemu wyłączaniu światła w dzień
- Bezpieczeństwo dzięki automatycznemu włączeniu o zmroku
- Długa trwałość do 25 000 godzin
- Niskie zużycie energii
- Prosty w użyciu zamiennik żarówek klasycznych dzięki kompaktowej konstrukcji
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Czujniki światła wykrywają światło dzienne na podstawie widma

CECHY PRODUKTU

- LED zamienniki tradycyjnych żarówek
- Wysoka jędrnorodność barw: ≤ 6 SDCM
- Lampy niezawierające rtęci



DANE TECHNICZNE


Dane elektryczne

Moc znamionowa	5,20 W
Moc znamionowa	5,20 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość pracy	50...60 Hz
Ekwiwalentna moc żarówki	40 W

Dane fotometryczne

Znamionowa temperatura barwowa światła	2700 K
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,70
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Temperatura barwowa	2700 K
Strumień świetlny	470 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Znamionowy strumień świetlny	470 lm

Wymiary i waga



Długość całkowita	115,0 mm
-------------------	----------

Trwałość

Znamionowa trwałość	25000 h
Trwałość	25000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Nie zawiera rtęci	Tak

Uwaga dotycząca produktu

Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów.

Możliwości

Ściemnianie

Nie

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej

A+

Kraj - specyficzna kategoryzacja


Międzynarodowy system kodowania

DRAA/F-5/827-220-240-E27-60

Oznaczenie produktu

LEDPCA40DS 5,2

Rozsył światła



LDC typ polar

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075100732	Składane pudełko 1	60 mm x 60 mm x 111 mm	102,00 g	0.40 dm ³

4058075100749	Karton wysyłkowy 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	803,00 g	5.20 dm ³
---------------	------------------------	--------------------------	----------	----------------------

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.