



Prázdná skříň

## TG ABS 2516-12-to

### TG ABS 2516-12-to

Prázdná skříň

**CUSTOMIZABLE**

252 x 162 x 120 mm  
obj. č.: 10151201

Prázdná skříň, Krabice: ABS, šedá, podobně RAL 7035, Víko: polykarbonát, transparentní, s rychlouzávěrem, s pojistkou proti ztrátě víka


IP67  
IP66

IK07



690V  
AC

1000V  
DC



## Technické údaje

### Rozměry

|               |        |
|---------------|--------|
| šířka:        | 252 mm |
| délka:        | 162 mm |
| výška:        | 120 mm |
| Inner height: | 104 mm |

### Materiál:

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Krabice:    | ABS, šedý, podobný RAL 7035       |
| Víko:       | Polykarbonát, transparentní       |
| Těsnění:    | Polyuretan                        |
| Šroub víka: | Ušlechtilá ocel V2A, rychlouzávěr |
| Materiál:   | ABS                               |

## vedlejší

DAE M12 - Vyrovnávač tlaku

LFR - Stupňovitý vrták

NS 35-220 - DIN lišta

TG ABL - Sada vnějších úchytů

TG DVS-57 - Pojistka proti ztrátě víka

TG ISS - Vnitřní závěsná sada

TG MPI-2516 - Montážní deska

TG MPS-2516 - Montážní deska

TG PST2 - Plombovací souprava

TS 15-220 - DIN lišta



Prázdná skříň

## TG ABS 2516-12-to

### Ostatní atributy

|                                                      |                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Krytí:                                               | IP66/IP67 - podle<br>EN60529 / DIN VDE<br>0470-1 |
| Odolnost proti nárazu:                               | IK07 podle DIN EN<br>5012/ VDE 0470<br>část 100  |
| Třída ochrany:                                       | II - Ochranná<br>izolace podle VDE<br>0106       |
| Okolní teplota (min.):                               | -25 °C                                           |
| Okolní teplota (max.):                               | 40 °C                                            |
| Okolní teplota (24 hod):                             | 35 °C                                            |
| Jmenovité izolační střídavé napětí:                  | 690 V                                            |
| Jmenovité izolační stejnosměrné<br>napětí:           | 1000 V                                           |
| bez těžkých kovů:                                    | Yes                                              |
| neobsahuje PVC:                                      | Yes                                              |
| Neobsahuje silikon:                                  | Yes                                              |
| Přívody vedení:                                      | No                                               |
| Chování při požáru podle UL 94:                      | HB podle UL94                                    |
| Chování při požáru podle VDE:                        | 650 °C podle VDE<br>0471/ EN 60695               |
| Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C<br>(krátkodobě): | 95%                                              |
| Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:                 | 50%                                              |
| Odolnost proti povětrnostním vlivům:                 | No                                               |
| Utahovací moment šroubu víka:                        | 1.5 N m                                          |