



Moduł przekaźnika RMM 11/24, WE:24VAC/DC - WY:250VAC/DC/5A

1 styk - 12mm, zaciski śrubowe

1 przekaźnik; 1 zestaw zwierny
 5 A
 24 V AC/DC
 ze zworką minusową
 Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Kategoria użytkowa**

AC-15	3 A (24/110/230 V AC)
AC-1	5 A (24/110/230 V AC)
DC-13	1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)

Wyjście

Minimalne obciążenie prądowe	100 mA
------------------------------	--------

Materiał styku	Ag Ni 0.15 hv
Czas zadziałania/zwalniania/oporu	10/15/1.5 ms
Napięcie łączeniowe	max. 250 V AC/DC
Częstotliwość przełączania	max. 10 Hz
Moc załączalna (zależna od napięcia)	max. 1250 VA/240 W
Prąd przełączania na wyjście	max. 5 A

Dane ogólne

Typ montażu	Zatrask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
Zakres temperatur	-25...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4.0 kV
Żywotność mech. /electr.	10 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	56×12×65 mm

Wejście

Zworki (w zakresie dostawy)	Art-No. 90960
Napięcie zasilania - prąd	24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 15 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (czerwona)