


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-M-V-R3



Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Aplikacja

Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych; Odporne na wiele żrących chemikaliów

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Zasięg [mm] 1200

OKF

Zasięg [mm] 120

OOF

Zasięg [mm] 400

OUF

Zasięg [mm] 120

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -20...150

Dane mechaniczne

Waga [g] 95,5

Wersja głowicy czujnikowej kątowy

Średnica głowicy pomiarowej [mm] 3

E20493



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-M-V-R3

Długość głowicy	[mm]	10
Długość	[mm]	600
Minimalny promień zgięcia	[mm]	20
Układu światłowodu		
Materiał światłowodu		szkło
Materiał z głowicy		stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza		Metal silikon
Akcesoria		
Dostarczane elementy		Obejma montażowa: 2, E20103
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.