


Relais Statique Triphasé page 1 / 3 F/GB


Three Phase Solid State Relays SVT864394E

Entraxe 47,5mm / 4,7,5mm mounting 24 to 520 VAC - 50ARMS


- **Sortie AC Synchrones. / Pilotage de tout type de charge .**
 - **Commande 8,5-30VC - LED**
 - **IP20 - protection par réseau RC et VDR -**
 - **Technologie thyristors**
-
- *Zero cross AC output . / Designed for all type of load.*
 - *8,5-30VDC control voltage - LED*
 - *IP20 - RC and VDR protection*
 - *Thyristors technology*



Dimensions / Dimensions:



Circuit équivalent/Equivalent circuit :



Caractéristiques de commande (à 20°C) / Control characteristics (at 20°C)

		DC			
Paramètre / <i>Parameter</i>	Symbol	Min	Nom	Max	Unit
Tension de commande / <i>Control voltage</i>	Uc	8,5	24	30	V
Courant de commande / <i>Control current (@ U_c)</i>	Ic	10	35	45	mA
Tension de relachement/ <i>Release voltage</i>	Uc off	4			V
Résistance interne / <i>Input internal resistor</i> fig.1	Rc		620		Ω
Tension inverse / <i>Reverse voltage</i>	Urv		30		V


Caractéristiques d'entrée-sortie (à 20°C) / *Input-output characteristics (at 20°C)*

Isolement entrée-sortie/ <i>Input-output isolation @500m</i>	Ui		4000		VRMS
Isolement sortie-semelle/ <i>Output-case isolation @500m</i>	Ui		3300		VRMS
Tension assignée isolement/ <i>Rated impulse voltage</i>	Uimp		4000		V

Caractéristiques générales / General characteristics

Paramètre / Parameter	Conditions	Symbol	Typ.	Unit
Poids/Weight			410	g
Plage de température de stockage / Storage temperature range			-40 / +100	°C
Plage de température de fonctionnement/Operating temperature range			-40 / +100	°C

fig. 1 :Caractéristique d'entrée /
Control characteristic





Proud to serve you

All technical characteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

celduc®

Caractéristiques de sortie(à 20°C) / Output characteristics (at 20°C)

Paramètre / Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ.	Unit
Tension de charge / Load voltage		Ue	400		V rms
Plage tension de fonctionnement / Operating range	(480Vrms + 10%)	Uemax	530		V rms
Tension crête / Peak voltage		Up	1200		V
Niveau de synchronisation / Synchronizing level		Usync	12		V
Tension d'amorçage / Latching voltage	Ie nom	Ua	10		V
Courant nominal AC-51/ AC-51 nominal current	(see Fig. 2)	Ie AC-51	50		A rms
Courant nominal AC-53/ AC-53 nominal current	(see Fig. 2)	Ie AC-53	12		A rms
Courant de surcharge non répétitif /Non repetitive overload current	tp=10ms (Fig. 3)	Itsm	700	750	A
Chute tension directe crête/ On state voltage drop	@ Ie nom	Vd	1,4		V
Courant de fuite état bloqué/ Off state leakage current	@Ue, 50Hz	Ilk	5		mA
Courant de charge minimum / Minimum load current		Ie min	5		mA
Temps de fermeture/ Turn on time	Uc nom DC ,f=50Hz	ton max	10		ms
Temps d'ouverture/ Turn off time	Uc nom DC ,f=50Hz	toff max	10		ms
Plage de fréquence / Operating frequency range		f	10-440		Hz
dv/dt état bloqué / Off state dv/dt		dv/dt	500		V/μs
dI/dt maximum non répétitif/ Maximum di/dt non repetitive		di/dt	50		A/μs
I ² t (<10ms)		I ² t	2450	2800	A ² s
EMC Test d'immunité conduite / Conducted immunity level	IEC 1000-4-4 (burst)	2kV criterion A			
EMC Test d'immunité conduite / Conducted immunity level	IEC 1000-4-5(schocks)	2kV criterion A			
Conformité / Conformity	EN60947-4-x				

**Caractéristiques thermiques/
thermal curves :**Fig.3 Courbes de surcharge de courant /
Overload current curves

1 -Itsm non répétitif sans tension réappliquée est donné pour la détermination des protections.
No repetitive Itsm is given without voltage reapplied for the determination of the protection.

2 -Itsm répétitif est donné pour des surcharges de courant (Tj initiale=70°C). La répétition de ces surcharges de courant diminue la durée de vie du Relais.

Repetitive Itsm is given for inrush current with initial Tj = 70°C. The repetition of the surge current decrease the lifetime SSR's .

Précautions :

* Les relais à semiconducteurs ne procurent pas d'isolation galvanique entre le réseau et la charge.

Cautions :





* Semiconductor relays don't provide any galvanic insulation between the load and the mains.






celduc®
r e l a i s

www.celduc.com


5, Rue Ampère BP30004 42290 SORBIERS - FRANCE E-mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19

SVT Cablage commande / Wiring of the control circuit:					
nombre de fils/ NUMBER OF WIRES				SCREWDRIVER TYPE	
1		2		tournevis	tournevis
SOLID (No ferrule) rigide sans embout	FINE STRANDED (With ferrule) multibrins avec embouts	SOLID (No ferrule) rigide sans embout	FINE STRANDED (With ferrule) multibrins avec embouts		
					
0,75 ... 2,5 mm ²	0,75 ... 2,5 mm ²	0,75 ... 2,5 mm ²	0,75 ... 2,5 mm ²	0,8 x 5,5 mm	POZIDRIV 2
					N.m
					1,2

SVT Cablage puissance / Wiring of the power circuit:					
NUMBER OF WIRES				SCREWDRIVER TYPE	
1		2		tournevis	tournevis
SOLID (No ferrule) rigide sans embout	FINE STRANDED (With ferrule) multibrins avec embouts	SOLID (No ferrule) rigide sans embout	FINE STRANDED (With ferrule) multibrins avec embouts		
					
1,5 ... 10 mm ²	1,5 ... 6 mm ²	1,5 ... 10 mm ²	1,5 ... 6 mm ²	0,8 x 5,5 mm	POZIDRIV 2
					N.m
					1,8



Montage/ Mounting



Application typique /Typical application: