
Kable BUS

ASI - BUS, A-BUS 2x1,5 TPE





Typ	AS Interface	AS Interface
Budowa	**2x1.5 mm²**	**2x1.5 mm²**
Przewód wewnętrzny:	Miedż, cynowana	Miedż, cynowana
Izolacja żyły:	TPE	TPE
Kolor:	bl, br	bl, br
Separator:	-	-
Ekran 1:	-	-
Ekran:	-	-
Powłoka zewnętrzna :	TPE	TPE
Kolor powłoki zewnętrznej:	żółty	Czarny
Dane elektryczne		
Rezystancja żyły, max.:	13,7 Ohm/km	13,7 Ohm/km
Rezystancja izolacji, mín.:	1 GOhm x km	1 GOhm x km
Rezystancja pętli:	27,4 Ohm/km max.	27,4 Ohm/km max.
Napięcie pracy:	32 V	48 V
Test napięcia:	1,5 kV w 15 mín.	1,5 kV w 15 mín.
Dane techniczne		
Waga:	ok. 70 kg/km	ok. 70 kg/km
promień gięcia, ruchomo:	24 mm	24 mm
Zakres temperatury pracy min.:	-40°C	-40°C
Zakres temperatur pracy max.:	+105°C	+105°C
Obciążenie, wartość przybliżona:	1,10 MJ/m	1,10 MJ/m
Waga miedzi:	31,00 kg/km	31,00 kg/km
Normy		
Obowiązujące normy:	ASI Standard Niepalny wg IEC 60332-1-2	ASI Standard Niepalny wg IEC 60332-1-2

Zastosowanie

Magistrala AS-I (AS-Interface) jest otwartym standardem komunikacyjnym. Sieć ta wykorzystywana jest do podłączenia czujników oraz elementów wykonawczych w układach automatyki przemysłowej. Za pomocą specjalnego przewodu możliwe jest przesyłanie danych oraz zasilanie urządzeń pracujących w tej sieci. Zewnętrzna powłoka zapewnia ochronę przed bio-olejami, tłuszczami czy smarami chłodniczymi.

Nr katalogowy		
	801846, A-BUS TPE	**801847,** A-BUS TPE

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.